


MAR302 系列

空氣調理組合 (調壓器)




選用配件 MP41

符號



標準型




逆流型

規格

型號	MAR302		
配管口徑代號	8A	10A	15A
配管口徑尺寸	1/4	3/8	1/2
使用流體	空氣		
最高使用壓力	1 MPa		
耐壓力	1.5 MPa		
設定壓力範圍	0.05~0.85 MPa		
周圍溫度	-5~+60°C (不凍結)		
附屬配件	壓力錶 (PG-20), 支架		
重量	270 g		

訂購代號





* (K) 逆流型中的逆流閥組與壓力錶不可對調使用, 請挑選適合流體方向使用, 當流體方式向為左進右出時, 調整轉鈕不可向下。

* 選用 (C) 外接壓力錶 PG-40 時, 不得與 (E*) 數位壓力傳感器 MP41 同時選用。


* (E*) 數位壓力傳感器 MP41 規格, 請參 5-11 頁。

流量特性圖




注意事項

選定流體方向後, 逆流閥組與壓力錶不可互換, 若有特殊需求請洽業務。



產品說明



- 當氣源切斷時, 若一次側壓力低於二次側時, 二次側可快速排氣於一次側, 並不排於大氣。
- 正常使用下, 一次側壓力至少需大於二次側壓力 0.05 MPa。