MEP 系列

2 口 2 位直動柱塞式電磁閥 (常閉型)



2/2 N.C.



規格

- 連續循環，100% ED
- IP65 防水線圈
- 開啟時間 5~20 ms，關閉時間 10~40 ms

電力消耗

線圈功率	4	5	3E
AC (VA)	19.5	23.0	9.2
DC (W)	15.0	18.5	10.0

重量

型號		MEP		
記號 / 線圈		4	5	3E
重量 (kg)	10	0.44	0.52	0.74
	15	0.41	0.49	0.71

訂購代號

MEP — 10 — 0 — N — 4 — □ — AC110 — □

- 型號
- 記號: **10**: 3/8; **15**: 1/2
- 流孔: **0**: 標準
- 密封材質: **N**: NBR; **J**: EPDM; **V**: Viton
- 線圈: **4**: 標準型; **5**: 大型; **3E**: 防爆型 (*)
- 插座: 無 : 端子型; **D**: 附燈型; **G**: 1/2" NPT
- 電壓種類: **AC220**V(50/60)Hz; **AC110**V(50/60)Hz; **DC24**V
- 配管口螺牙: 無 : Rc 牙; **G**: G 牙; **NPT**: NPT 牙

* 防爆型線圈 (3E) 不適用附燈型 (D) 插座。



規格

MEP: (鍛造銅閥體，不銹鋼板沖壓成型閥蓋) 適用流體 : 空氣、水																					
記號 (配管口徑)	密封材質	線圈	節流口徑 mm	溫度 °C						最大使用壓力 (0~ bar)						真空度 Torr						CV 值
				線圈 4		線圈 5		線圈 3E		線圈 4		線圈 5		線圈 3E		線圈 4		線圈 5		線圈 3E		
				N	J,V	N	J,V	N	J,V	AC	DC	AC	DC	AC	DC	AC	DC	AC	DC	AC	DC	
10(3/8) 15(1/2)	N J V	4 5 3E	15	-5 ~ 80	-10 ~ 90	-5 ~ 80	-10 ~ 145	-5 ~ 80	-10 ~ 145	0.5	0.2	1.2	0.5	0.2	0.1	400	600	10	400	600	700	2.4