

# 定流量型速度控制器 / 標準型節流閥

PISCO

一般環境用 - 控制閥

進口代理商品

## 定流量型 (節流孔徑固定型)

包裝：1個/袋

訂購代號：

JKC 6 - 01 A 0.7

1 2 3 4 5

① 型號

② 配管徑：(mm)

編號	4	6	8
尺寸	φ4	φ6	φ8


③ 牙徑：

管用錐型牙	
編號	01 02
尺寸	R1/8 R1/4

④ 流體方向控制：

A : Meter-out型

B : Meter-in型



⑤ 節流孔徑：(mm)

編號	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	※ 節流內徑為0.1、0.2時僅適用於配管徑φ4mm。
R1/8	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
R1/4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
編號	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	
R1/8	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	
R1/4	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

規格：

使用流體	空氣
使用壓力範圍	0.1~0.9 MPa
逆止閥作動壓力	0.05 MPa
使用溫度範圍	0~+60°C(不凍結)

<p><b>JKC</b></p> <p>直型 Straight</p> <p>φ D</p> <p>R</p>	<p><b>JKL</b></p> <p>彎頭型 Elbow</p> <p>φ D</p> <p>R</p>
型式 JKC φ D-R □	型式 JKL φ D-R □
JKC4-01 □ 0.1 JKC6-02 □	JKL4-01 □ 0.1 JKL6-02 □
JKC4-01 □ 0.2 JKC8-01 □	JKL4-01 □ 0.2 JKL8-01 □
JKC4-01 □ JKC8-02 □	JKL4-01 □ JKL8-02 □
JKC6-01 □	JKL6-01 □

## 標準型

包裝：1個/袋

訂購代號：

JNC 6 - 01 - C

1 2 3 4

① 型號

② 配管徑：

	公制 (mm)					英制 (in)		
編號	4	6	8	10	12	1/4	5/16	3/8
尺寸	φ4	φ6	φ8	φ10	φ12	φ6.35	φ7.94	φ9.53

③ 牙徑：

	公制牙	管用錐型牙			
編號	M5	01	02	03	04
尺寸	M5×0.8	R1/8	R1/4	R3/8	R1/2

④ 顏色・無塵室規格：

無：標準型

W：象牙白

-C：無塵室包裝。

W-C：象牙白+無塵室包裝。

規格：

型號	JNC, JNS	JNMU
使用流體	空氣	
使用壓力範圍	0~0.9 MPa	0~1.0 MPa
使用真空壓力	-0.1 MPa	
使用溫度範圍	0~+60°C(不凍結)	

<p><b>JNC</b></p> <p>彎頭型 Elbow</p> <p>φ D</p> <p>R</p>	<p><b>JNS</b></p> <p>直型 Straight</p> <p>φ D</p> <p>R</p>	<p><b>JNMU</b></p> <p>小型聯管直型 Mini Union Straight</p> <p>φ D</p> <p>φ D</p>
型式 JNC φ D-R □	型式 JNS φ D-R □	型式 JNU φ D □
JNC4-M5 □ JNC12-03 □	JNS4-M5 □ JNS12-03 □	JNU4 □ JNU5/32 □
JNC4-01 □ JNC12-04 □	JNS4-01 □ JNS12-04 □	JNU6 □ JNU1/4 □
JNC6-M5 □ JNC1/4-M5 □	JNS6-M5 □ JNS1/4-M5 □	JNU8 □ JNU5/16 □
JNC6-01 □ JNC1/4-01 □	JNS6-01 □ JNS1/4-01 □	JNU10 □ JNU3/8 □
JNC6-02 □ JNC1/4-02 □	JNS6-02 □ JNS1/4-02 □	JNU12 □ JNU1/2 □
JNC8-01 □ JNC5/16-01 □	JNS8-01 □ JNS5/16-01 □	
JNC8-02 □ JNC5/16-02 □	JNS8-02 □ JNS5/16-02 □	
JNC8-03 □ JNC5/16-03 □	JNS8-03 □ JNS5/16-03 □	
JNC10-02 □ JNC3/8-02 □	JNS10-02 □ JNS3/8-02 □	
JNC10-03 □ JNC3/8-03 □	JNS10-03 □ JNS3/8-03 □	