EPA 系列

機械閥

規格

型號	EPA
方口數	3
配管口徑尺寸	1/8
使用流體	空氣
使用壓力範圍	0~0.9 MPa
周圍溫度	-5~+60°C (不凍結)

重量

單位 : g

EPA-100	EPA-100A	EPA-101	EPA-101A
43	68	70	68
EPA-102	**EPA-103**	**EPA-104**	**EPA-105**
104	67	71	68
EPA-105L	**EPA-106**	**EPA-107**	**EPA-108**
104	61	54	100
EPA-108A	**EPA-108L**	**EPA-109**	
100	100	100	

訂購代號

EPA — 108A — R — G

- 型號
- 按鈕顏色 *
  - G: 綠
  - R: 紅
  - B: 黑
  - Y: 黃
- 配管口螺牙
  - 無 : Rc 牙
  - G: G 牙
  - NPT: NPT 牙

* 僅適用於 102、108、109。

開關型式

代號	無	A	L
100	梢柱型	鋼珠型	–
101	搖桿型	萬向型	–
102	壓扣型 ● ● ●	–	–
103	輪柱型	–	–
104	氣動型	–	–
105	輾輪型 (短)	–	輾輪型 (長)
106	單向滾輪型	–	–
107	指壓型	–	–
108	平頭按鈕型 ● ● ● ●	大頭按鈕型 ● ● ● ●	連鎖按鈕型 ● ● ●
109	選擇型 ● ● ●	–	–

EPA 外觀尺寸

機械閥

型號	圖片	外觀尺寸
EPA-100 梢柱型 A P R		
EPA-100A 鋼珠型 A P R		
EPA-101 搖桿型 A P R		
EPA-101A 萬向型 A P R		
EPA-102-□ 壓扣型 A P R		
EPA-103 輪柱型 A P R		
EPA-104 氣動型 A P1 P R		
EPA-105 輾輪型 A P R		

型號	圖片	外觀尺寸
EPA-105L 輾輪型 A P R		
EPA-106 單向滾輪型 A P R		
EPA-107 指壓型 A P R		
EPA-108-□ 平頭按鈕型 A P R		
EPA-108A-□ 大頭按鈕型 A P R		
EPA-108L-□ 連鎖按鈕型 A P R		
EPA-109-□ 選擇型 A P R		

*□: 按鈕顏色