


一般配管用聚氨酯多芯管

扁管、軟質扁管 — UQ/ UCQ 管

包裝 有 20m、100m 兩種

訂購代號

UQ 06 – 2F – 20 – BU / R / □



① 型號

UQ: 扁管 / UCQ: 軟質扁管

② 管徑 (外徑 × 內徑)

單位: mm

編號	公制 mm					
	03	04	06	08	10	12
外徑	ø3	ø4	ø6	ø8	ø10	ø12
內徑	ø2	ø2.5	ø4	ø5	ø6.5	ø8

* 外徑 ø3 僅適 UQ 型。

③ 芯數 (結合管數)

編號	2F	3F	4F	5F	6F
芯數	2 芯	3 芯	4 芯	5 芯	6 芯

* 同徑尺寸的 3 芯 ~ 6 芯受訂生產。

④ 配管長度

20: 20m / 100: 100m

最大扁管長度取決於管尺寸和芯數 (接單生產)

單位: m

管外徑 mm 芯數	ø3	ø4	ø6	ø8	ø10	ø12
2	100	100	100	100	100	100
3	100	100	100	100	80	65
4	100	100	100	75	60	50
5	100	100	80	60	50	40
6	100	100	65	50	40	30

⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 配管顏色

UQ 適用

編號	B	R	O	YB	Y	G	BU	CB	C	W
色彩	黑	紅	橙	棕黃	黃	綠	藍	透明藍	透明	乳白

UCQ 適用

編號	CBL	CO	CY	CG	CB	C
色彩	透明黑	透明橙	透明黃	透明綠	透明藍	透明

* 黑色以外的顏色組合皆為接單生產。

特點 / 規格

- 柔軟多芯配管。使用軟質聚氨酯 (UB) 和超軟質聚氨酯 (UC)。
- 2 芯黑色一側管上有識別線，防止配管錯誤。
- 芯數、形狀、顏色可通過接單生產。形狀：平行或金字塔形。
- 適合多台驅動供氣。
- 以大約 500mm 的間隔顯示切割標記，方便切割配管。

型號	UQ	UCQ
使用流體	空氣、水 (有條件) *1	
最高使用壓力 *2	1.0 MPa (20°C 65%RH 時)	0.7 MPa (20°C 65%RH 時)
使用真空壓力	-100 kPa	
使用溫度範圍	空氣: -20~+60°C (不凍結), 水: -15~+60°C (不凍結)	

*1. 使用流體為水時，請務必遵守以下條件

- 使用水時，衝擊壓力需保持在最大使用壓力以下。
- 一般不含異物和污染物的自來水可以使用。其他用水請以實際機器評估為準。
- 請務必裝上嵌入環。

*2. 最大工作壓力是 20°C 65%RH 時的值。對於其他溫度，使用爆破壓力曲線以確保足夠的安全餘量。

扁管		
UQ 2 芯扁管 2 Core Flat Tube	UQ 3 芯扁管 3 Core Flat Tube	UQ 4 芯扁管 4 Core Flat Tube
型式	型式	型式
UQ03-2F-□/□/□/□	UQ03-3F-□/□/□/□	UQ03-4F-□/□/□/□
UQ04-2F-□/□/□/□	UQ04-3F-□/□/□/□	UQ04-4F-□/□/□/□
UQ06-2F-□/□/□/□	UQ06-3F-□/□/□/□	UQ06-4F-□/□/□/□
UQ08-2F-□/□/□/□	UQ08-3F-□/□/□/□	UQ08-4F-□/□/□/□
UQ10-2F-□/□/□/□	UQ10-3F-□/□/□/□	UQ10-4F-□/□/□/□
UQ12-2F-□/□/□/□	UQ12-3F-□/□/□/□	UQ12-4F-□/□/□/□

UQ 5 芯扁管 5 Core Flat Tube	UQ 6 芯扁管 6 Core Flat Tube	接單生產的數量及形狀 相同管徑 (並列) 3 芯 4 芯 5 芯 6 芯 相同管徑 (金字塔) 3 芯 5 芯 6 芯 不同管徑 (並列) 2 芯 3 芯
型式	型式	
UQ03-5F-□/□/□/□/□	UQ03-6F-□/□/□/□/□	
UQ04-5F-□/□/□/□/□	UQ04-6F-□/□/□/□/□	
UQ06-5F-□/□/□/□/□	UQ06-6F-□/□/□/□/□	
UQ08-5F-□/□/□/□/□	UQ08-6F-□/□/□/□/□	
UQ10-5F-□/□/□/□/□	UQ10-6F-□/□/□/□/□	
UQ12-5F-□/□/□/□/□	UQ12-6F-□/□/□/□/□	

軟質扁管			
UCQ 2 芯軟質扁管 2 Core Soft Flat Tube	UCQ 3 芯軟質扁管 3 Core Soft Flat Tube	相同管徑 (並列) 2 芯 3 芯	
型式	型式		
UCQ04-2F-□/□/□/□	UCQ04-3F-□/□/□/□		
UCQ06-2F-□/□/□/□	UCQ06-3F-□/□/□/□		
UCQ08-2F-□/□/□/□	UCQ08-3F-□/□/□/□		
UCQ10-2F-□/□/□/□	UCQ10-3F-□/□/□/□		
UCQ12-2F-□/□/□/□	UCQ12-3F-□/□/□/□		
UCQ 4 芯軟質扁管 4 Core Soft Flat Tube	UCQ 5 芯軟質扁管 5 Core Soft Flat Tube		相同管徑 (並列) 2 芯 3 芯
型式	型式		
UCQ04-4F-□/□/□/□/□	UCQ04-5F-□/□/□/□/□		
UCQ06-4F-□/□/□/□/□	UCQ06-5F-□/□/□/□/□		
UCQ08-4F-□/□/□/□/□	UCQ08-5F-□/□/□/□/□		
UCQ10-4F-□/□/□/□/□	UCQ10-5F-□/□/□/□/□		
UCQ12-4F-□/□/□/□/□	UCQ12-5F-□/□/□/□/□		
UCQ 6 芯軟質扁管 6 Core Soft Flat Tube		相同管徑 (並列) 2 芯 3 芯	
型式	型式		
UCQ04-6F-□/□/□/□/□/□	UCQ04-6F-□/□/□/□/□/□		
UCQ06-6F-□/□/□/□/□/□	UCQ06-6F-□/□/□/□/□/□		
UCQ08-6F-□/□/□/□/□/□	UCQ08-6F-□/□/□/□/□/□		
UCQ10-6F-□/□/□/□/□/□	UCQ10-6F-□/□/□/□/□/□		
UCQ12-6F-□/□/□/□/□/□	UCQ12-6F-□/□/□/□/□/□		