


# MAF300L 系列

空氣調理組合 (過濾器)



符號



● 杯子長度加長，以利直接加裝高性能自動排水閥。

## 規格

型號	MAF300L	
配管口徑代號	8A	10A
配管口徑尺寸	1/4	3/8
使用流體	空氣	
使用壓力範圍 (*)	0.05~1 MPa	
耐壓力	1.5 MPa	
周圍溫度	-5~+60°C (不凍結)	
過濾精度	標準: 5µm, 選用: 40µm	
冷凝水儲留量	40 cm <sup>3</sup>	
重量	267 g	

\* 壓力低於 0.05 MPa，可自動排水。

\* 選用自動排水閥 (FMRF300)，使用壓力範圍 0.15~1 MPa。

## 訂購代號

MAF300L - 8A - ND - □ - □

型號

配管口徑代號

杯體材質

過濾精度

配管口螺牙

8A: 1/4  
10A: 3/8

無: PC 內杯  
N: 尼龍內杯

無: 5µm  
40u: 40µm

無: Rc 牙  
G: G 牙  
NPT: NPT 牙

無: 半自動排水  
D: 自動排水閥 (FMRF300)

## 流量特性圖

