



訂購代號

MATP

型號

特點

- 完全支持 MA 系列控制器。
- 即插即用，免開發程式。
- 多語言顯示和設置。
- 能夠編輯控制器操作中的參數。
- 增強密碼和安全功能。
- 顯示文本顯示多樣性模式，滾動文本、條形圖、指標 ... 等。
- 內置功能鍵。
- 數字示波器功能，實時監測。
- 支援開機畫面設定。
- RS-485 通訊介面。
- 螢幕解析度：192 x 64 像素。
- 雙看門狗計時器。
- 抗雷擊保護。
- 螢幕亮度：60cd/m²。

規格

型號	MATP
操作電壓	10~30V DC
螢幕型式	4.3 吋 STN
對比	可變電阻調整
解析度	192×64 像素
螢幕壽命	>50000 小時
亮度	60 cd/m ²
螢幕色彩	單色
功能鍵	5 鍵
螢幕尺寸	96×32 mm
操作溫度	-10~+55°C
防護等級	IP65 (前面板)
安裝	35 mm 導軌或牆面安裝
尺寸 (L×W×H)	157.9×86.4×28.6 mm