

MEF300 系列

集中排氣集油器



訂購代號

MEF300 — 03

型號

03: Rc3/8

特點

- 透過濾心過濾排氣間多餘的油霧，收集在內杯進行回收，保持環境清潔之效果。

規格

型號	MEF300
配管口徑	Rc3/8
使用流體	空氣
使用壓力範圍	0~0.9 MPa
過濾精度	6 μ m
周圍溫度	0~+60°C

符號

