










MEQYC 規格選用表						
客戶名稱				填寫日期		
選用規格					初步選用 完整型號	
	<input type="checkbox"/> MEQYC-50 series		<input type="checkbox"/> MEQYC-65 series			
						
	<input type="checkbox"/> MEQYC-50D series		<input type="checkbox"/> MEQYC-65D series			
						
<input type="checkbox"/> MEQYC-50L series		<input type="checkbox"/> MEQYC-65L series				
控制方式	<input type="checkbox"/> I/O <input type="checkbox"/> Pulse <input type="checkbox"/> 通信			Cable線長		
上位控制方式	<input type="checkbox"/> PC <input type="checkbox"/> PLC			訊號回授 (選)	<input type="checkbox"/> TTL <input type="checkbox"/> 差動	
I/O 線	<input type="checkbox"/> 彩虹排線 <input type="checkbox"/> 絞線(選)					
使用需求	行程: _____ mm 荷重: _____ kg					
	速度: _____ mm/s 重複精度: _____ mm					
	容許 負載力					
A		B	C	A	B	C
使用場合	<input type="checkbox"/> 點對點搬運 <input type="checkbox"/> 水平推拉 <input type="checkbox"/> 垂直推拉					
使用環境	<input type="checkbox"/> 一般環境 <input type="checkbox"/> Class10 <input type="checkbox"/> Class100					
競爭廠牌				預估用量		
其他使用及 特注項目說明						

* 請使用本表填寫您的需求，並傳真至本公司，將有專人為您服務。