

PGV 系列

真空壓力錶



選用表



規格

型號	PGV-40S
配管口徑代號	6A
配管口徑尺寸	1/8
使用流體	空氣
使用壓力範圍	-100~0 kPa (*)
精度	ASME B 級
周圍溫度	-5~+60°C (不凍結)
重量	50 g

* 不可用於正壓，否則將導致壓力錶損壞。

訂購代號

PGV — 40 S — NPT

型號

錶面直徑
40

錶殼材質

S: 不銹鋼材質錶殼

配管口螺牙
無: R 牙
NPT: NPT 牙

外觀尺寸

