

殘壓排出型 (注意: 二口型無殘壓排出功能) 三口型具殘壓排出功能)

包裝 1個/袋

訂購代號

HV 6 - 01 - 2 W

1 2 3 4 5

① 型號

② 入力 (IN) 側口徑 & ③ 出力 (OUT) 側口徑 單位: mm

編號	公制 (mm)					英制 (inch)				
	4	6	8	10	12	3/16	1/4	5/16	3/8	1/2
尺寸	ø4	ø6	ø8	ø10	ø12	ø4.76	ø6.65	ø7.94	ø9.53	ø12.7

錐型管用陽螺紋

編號	01	02	03	04
尺寸	R1/8	R1/4	R3/8	R1/2

④ 方口數

無: 三口型 (具殘壓排出功能)
2: 二口型 (無殘壓排出功能)

⑤ 本體色彩

無: 標準色 (黑色)
W: 象牙白

規格

使用流體	空氣
使用壓力範圍	0~0.9 MPa
使用真空壓力	-100 kPa
使用溫度範圍	0~+60°C (不凍結)

球閥式

包裝 1個/袋

訂購代號

BVC 20 - 06 - 01

1 2 3 4

① 型號

② 有效斷面積 (系列)

20: 20 型 (有效斷面積 20mm²)
60: 60 型 (有效斷面積 60mm²)
無: 迷你 (10) 型 (有效斷面積 10mm²)

③ 配管徑 (øD₁) & ④ 配管徑 (øD₂)

單位: mm

編號	公制 (mm)					英制 (inch)					
	4	6, 06	8	10	12	1/8	5/32	1/4	5/16	3/8	1/2
尺寸	ø4	ø6	ø8	ø10	ø12	ø3.18	ø3.97	ø6.65	ø7.94	ø9.53	ø12.7

錐型管用陽螺紋

編號	01	02	03	04
尺寸	R1/8	R1/4	R3/8	R1/2

規格

系列	10	20	60
使用流體	空氣	空氣、水*	
使用壓力範圍	0~0.7 MPa	0~0.9 MPa	
使用真空壓力	-100 kPa		
使用溫度範圍	0~+60°C (不凍結)		
有效斷面積	10mm ²	20mm ²	60mm ²

* 使用流體: 水—在下列條件下方可使用

- 衝擊壓力需保持在最大使用壓力以下。
- 可用於一般用水, 其他水使用場合請與我們洽詢。
- 請務必裝上嵌入環。

HV 直式 A 型 Straight A		HV 直式 B 型 Straight B		HV 管牙雙向接頭型 Nipple Type		HV 直式聯管型 Union Straight	
型式 HV IN-OUT □		型式 HV IN-OUT □		型式 HV IN-OUT □		型式 HV IN-OUT □	
HV6-01 □	HV12-04 □	HV01-6 □	HV04-12 □	HV01-01 □	HV03-02 □	HV4-4 □	HV1/4-3/16 □
HV6-02 □	HV1/4-01 □	HV02-6 □	HV01-1/4 □	HV02-01 □	HV03-03 □	HV6-6 □	HV1/4-1/4 □
HV6-03 □	HV1/4-02 □	HV03-6 □	HV02-1/4 □	HV02-02 □		HV8-6 □	HV5/16-1/4 □
HV8-01 □	HV1/4-03 □	HV01-8 □	HV03-1/4 □			HV8-8 □	HV5/16-5/16 □
HV8-02 □	HV5/16-01 □	HV02-8 □	HV01-5/16 □			HV10-10 □	HV3/8-3/8 □
HV8-03 □	HV5/16-02 □	HV03-8 □	HV02-5/16 □			HV12-10 □	HV1/2-3/8 □
HV10-02 □	HV5/16-03 □	HV02-10 □	HV03-5/16 □			HV12-12 □	HV1/2-1/2 □
HV10-03 □	HV3/8-02 □	HV03-10 □	HV02-3/8 □			HV3/16-3/16 □	
HV10-04 □	HV3/8-03 □	HV04-10 □	HV03-3/8 □				
HV12-02 □	HV3/8-04 □	HV02-12 □	HV04-3/8 □				
HV12-03 □		HV03-12 □					

球閥式關斷閥

切換閥—手動閥

PISCO

進口代理商品

迷你 (10) 型				20/60 型					
BVU 聯管型 Union		BVG 漸縮聯管型 Reducing Union		BVM 分隔聯管型 Bulkhead Union		BVLC 彎頭型 Elbow		BVC 直型 Straight	
型式 BV □ ϕD_1 - ϕD_2		型式 BVM ϕD_1 - ϕD_2		型式 BVLC □ - ϕDR		型式 BVC □ - ϕDR			
BVU4-4	BVG6-4	BVM6-4	BVM6-6	BVLC20-0601	BVLC60-1002	BVC20-0601	BVC60-1002		
BVU6-6				BVLC20-0602	BVLC60-1003	BVC20-0602	BVC60-1003		
BVU1/8-1/8				BVLC20-0603	BVLC60-1004	BVC20-0603	BVC60-1004		
BVU5/32-5/32				BVLC20-0801	BVLC60-1202	BVC20-0801	BVC60-1202		
				BVLC20-0802	BVLC60-1203	BVC20-0802	BVC60-1203		
				BVLC20-0803	BVLC60-1204	BVC20-0803	BVC60-1204		
BVLU 聯管彎頭型 Union Elbow		BVLG 漸縮聯管彎頭型 Reducing Union Elbow		BVLM 分隔聯管彎頭型 Bulkhead Union Elbow		BVLG 漸縮聯管彎頭型 Reducing Union Elbow		BVU 聯管型 Union	
型式 BVL □ ϕD_1 - ϕD_2		型式 BVLG □ - ϕD_1 - ϕD_2		型式 BVLM ϕD_1 - ϕD_2		型式 BVLG □ - ϕD_1 ϕD_2		型式 BVU □ - ϕD_1 ϕD_2	
BVLU4-4	BVLG4-6	BVLM6-4	BVLM6-6	BVLG20-0606	BVLG20-1/4-5/16	BVU20-0606	BVU20-1/4-1/4		
BVLU6-6	BVLG6-4			BVLG20-0808	BVLG20-5/16-1/4	BVU20-0808	BVU20-5/16-5/16		
BVLU1/8-1/8				BVLG60-1010	BVLG60-3/8-1/2	BVU60-1010	BVU60-3/8-3/8		
BVLU5/32-5/32				BVLG60-1212	BVLG60-1/2-3/8	BVU60-1212	BVU60-1/2-1/2		
BVC 直型 Straight		BVLC 彎頭 B 型 Elbow B		BVM 分隔聯管型 Bulkhead Union		BVLM 分隔聯管彎頭型 Bulkhead Union Elbow			
型式 BVC R- ϕD		型式 BVLC ϕD -R		型式 BVM □ - ϕD_1 ϕD_2		型式 BVLM □ - ϕD_1 ϕD_2			
BVC01-4	BVC01-6	BVLC4-01	BVLC6-01	BVM20-0806	BVM60-1210	BVLM20-0806	BVLM60-1210		
				BVM20-0808	BVM60-1212	BVLM20-0808	BVLM60-1212		
BVLC 彎頭 A 型 Elbow A				BVLU 分隔聯管型 Bulkhead Union		BVG 漸縮聯管型 Reducing Union			
型式 BVLC ϕD -R				型式 BVLU □ - ϕD_1 ϕD_2		型式 BVG □ - ϕD_1 ϕD_2			
BVLC01-4	BVLC01-6			BVLU20-0606	BVLU20-1/4-1/4	BVG20-0806	BVG20-5/16-1/4		
				BVLU20-0808	BVLU20-5/16-5/16	BVG60-1210	BVG60-1/2-3/8		
				BVLU60-1010	BVLU60-3/8-3/8				
				BVLU60-1212	BVLU601/2-1/2				