

殘壓排出型 / 球閥式關斷閥

PISCO

切換閥—手動閥


進口代理商品

殘壓排出型 (注意：二口型無殘壓排出功能)

包裝：1個/袋

訂購代號：

HV 6 - 01 - 2 W



① 型號

② 入力(IN)側口徑 & ③ 出力(OUT)側口徑：

編號	公制 (mm)				英制 (in)					
	4	6	8	10	12	3/16	1/4	5/16	3/8	1/2
尺寸	φ4	φ6	φ8	φ10	φ12	φ4.76	φ6.65	φ7.94	φ9.53	φ12.7

編號	錐型管用陽螺紋			
	01	02	03	04
尺寸	R1/8	R1/4	R3/8	R1/2

④ 方口數：

2：二口型(無殘壓排出功能)
無記號：三口型(具殘壓排出功能)

⑤ 本體色彩：

W：象牙白/無記號：標準色(黑色)

規格：

使用流體	空氣
使用壓力範圍	0~0.9 MPa
使用真空壓力	-0.1 MPa
使用溫度範圍	0~+60°C(不凍結)

球閥式

包裝：1個/袋

訂購代號：

BVC 20 - 06 01



① 型號

② 有效斷面積 (系列)

20：20型(有效斷面積20mm²)
60：60型(有效斷面積60mm²)
無記號：迷你(10)型(有效斷面積10mm²)

③ 配管徑(φ D₁) & ④ 配管徑(φ D₂)：

編號	公制 (mm)				英制 (in)						
	4	6, 06	8	10	12	1/8	5/32	1/4	5/16	3/8	1/2
尺寸	φ4	φ6	φ8	φ10	φ12	φ3.18	φ3.97	φ6.65	φ7.94	φ9.53	φ12.7

編號	錐型管用陽螺紋			
	01	02	03	04
尺寸	R1/8	R1/4	R3/8	R1/2

規格：

系列	10	20	60
使用流體	空氣	空氣、水	
使用壓力範圍	0~0.7 MPa	0~0.9 MPa	
使用真空壓力	-0.1 MPa		
使用溫度範圍	0~+60°C(不凍結)		
有效斷面積	10mm ²	20mm ²	60mm ²

HV 直式A型 Straight A		HV 直式B型 Straight B		HV 管牙雙向接頭型 Nipple Type		HV 直式聯管型 Union Straight	
IN	OUT	IN	OUT	IN	OUT	IN	OUT
型式 HV IN-OUT□		型式 HV IN-OUT□		型式 HV IN-OUT□		型式 HV IN-OUT□	
HV6-01□	HV12-04□	HV01-6□	HV04-12□	HV01-01□	HV03-02□	HV4-4□	HV1/4-3/16□
HV6-02□	HV1/4-01□	HV02-6□	HV01-1/4□	HV02-01□	HV03-03□	HV6-6□	HV1/4-1/4□
HV6-03□	HV1/4-02□	HV03-6□	HV02-1/4□	HV02-02□		HV8-6□	HV5/16-1/4□
HV8-01□	HV1/4-03□	HV01-8□	HV03-1/4□			HV8-8□	HV5/16-5/16□
HV8-02□	HV5/16-01□	HV02-8□	HV01-5/16□			HV10-10□	HV3/8-3/8□
HV8-03□	HV5/16-02□	HV03-8□	HV02-5/16□			HV12-10□	HV1/2-3/8□
HV10-02□	HV5/16-03□	HV02-10□	HV03-5/16□			HV12-12□	HV1/2-1/2□
HV10-03□	HV3/8-02□	HV03-10□	HV02-3/8□			HV3/16-3/16□	
HV10-04□	HV3/8-03□	HV04-10□	HV03-3/8□				
HV12-02□	HV3/8-04□	HV02-12□	HV04-3/8□				
HV12-03□		HV03-12□					