

TLZ10 系列

Z 軸浮動模組 - 線性浮動工具



使用說明書



選用表



單行本



注意事項
(安裝前閱讀)



(不含前端研磨頭，需自行購買)

特點

- 工具體積小，支持直線靈敏浮動力，靈活搭配其他工具，確保精確表面。
- 適用材料：視工具而定。

規格

型號	TLZ10
浮動行程 (mm)	10 (單向)
浮動力 (N)	10~30
額定工作壓力 (MPa)	浮動力：0.2~0.5
建議潤滑油	浮動力：不需要
重量 (kg)	1.2

* 此產品請勿自行拆解，如需維修或更換耗材請洽業務人員。

訂購代號

TLZ10

型號

安裝方式	工具垂直 向下	工具橫向	工具垂直 向上
額定負載 (工具重量) (kg)	3	3	2.4

No.	零件	數量	備註
1	浮動氣源	1	4 mm 快速接頭
2	轉接板	1	
3	工具端安裝板	1	

