




極軟聚氨酯管 — UC 管

包裝 20m、100m 長度

訂購代號

UC 0640 – 20 – CG



① 型號 (用於一般配管的極軟質直管)

② 管徑 (外徑 × 內徑)

	公制 mm				
代號	0425	0640	0850	1065	1280
外徑	ø4	ø6	ø8	ø10	ø12
內徑	ø2.5	ø4	ø5	ø6.5	ø8
最小曲半徑	9	13	13	18	27
最小安裝半徑	14	21	22	26	35

③ 配管長度

單位: m

代號	20	100
長度	20	100


④ 配管顏色

代號	CBL	CO	CY	CG	CB	C
顏色						
	透明黑	透明橙	透明黃	透明綠	透明藍	透明

特點

- 最適合緊湊配管
由於極軟質，可安裝在狹小部位並使用小曲率半徑。
- 提供透明系列的 6 種顏色
- 可製作多芯管
芯數：可製作 2~6 芯。詳細請參 2-9 頁。
- 可使用水 使用聚醚型聚氨酯材質。
- 在切割配管時，約每 500mm 顯示切割標記

* 切割標記僅供參考，無法保證尺寸準確性。



規格

使用流體	空氣、水 (有條件)*1
最高使用壓力	0.7 MPa (20°C 65%RH 時)*2
使用真空壓力	- 100 kPa
使用溫度範圍	空氣: - 20~+60°C (不凍結) 水: - 15~+60°C (不凍結)

*1. 使用流體為水時，請務必遵守以下條件

- 使用水時，衝擊壓力需保持在最大使用壓力以下。
- 一般不含異物和污染物的自來水可以使用。其他用水請以實際機器評估為準。
- 請務必裝上嵌入環。

*2. 最大工作壓力是 20°C 65%RH 時的值。對於其他溫度，使用爆破壓力曲線以確保足夠的安全餘量。另外，如果配管處於擺動或彎曲等運動部位，由於分子之間產生熱量而產生自熱，溫度會升高，這可能會導致配管損壞。

破壞壓力曲線 (參考值)

