

包裝 1個/袋

訂購代號

VPC 10 – 6 Q K – 4J – FH – F15 – □

1
2
3
4
5
6
7
8
9

① 固定座型號

| | | | | | |
|----|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 小型 | MA | MB | MC | MD | - |
| 標準 | A | B | C | D | F |
| 無蓋 | - | - | OC | OD | - |
| 形狀 | 固定式 配管口徑向上 | 固定式 配管口徑側向 | 活動式 配管口徑向上 | 活動式 配管口徑側向 | 活動式 直接配置型 |

* 小型、標準固定座適用所有吸盤口徑。

* 無蓋型固定座適用於吸盤口徑 $\phi 20, \phi 30$ mm。

② 吸盤徑

單位: mm

| | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|
| 編號 | 10 | 20 | 30 |
| 尺寸 | $\phi 10$ | $\phi 20$ | $\phi 30$ |
| 有效直徑 | $\phi 8$ | $\phi 18$ | $\phi 28$ |
| 吸盤記號 | -M4 | -M6 | |

③ 行程 (固定座 MA, A, MB, B, F 無記號)

單位: mm

| | | | | | | | | | |
|-------|------|---------|---------|---------|---------|---------|-----|-----|-----|
| 編號 | -4 | -6 | -10 | -15 | -20 | -30 | -40 | -50 | |
| 尺寸 | 4 | 6 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
| 固定座記號 | VPMC | -M4, M6 | | | | | | | |
| | VPC | - | -M4, M6 | -M4, M6 | -M4, M6 | -M4, M6 | - | | |
| | VPOC | - | | | -M6 | -M6 | -M6 | -M6 | |
| | VPMD | -M4, M6 | | | | | | | |
| | VPD | - | -M4, M6 | -M4, M6 | -M4, M6 | -M4, M6 | - | | |
| | VPOD | - | | | | -M6 | -M6 | -M6 | -M6 |

④ 吸盤型式 Q: 無痕型吸盤

⑤ 吸盤材質

| | | | |
|----|------|-----|--|
| 編號 | K | M | KE |
| 材質 | KEEP | POM | 抗靜電型 PEEK (表面阻抗率: $10^2 \sim 10^9 \Omega/\text{cm}$) |

⑥ 接頭尺寸/型式

| | | | | | | | | | | |
|---------|------------|----------|----------|----------|----------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------|------|
| 編號 | -180J | -2J | -3J | -4J | -6J | -3B | -4B | -6B | -M5 | -M6 |
| 接頭型式 | 快速配管接頭 | | | | | 倒鉤型接頭 | | | 公製螺牙 | |
| 尺寸 (mm) | $\phi 1.8$ | $\phi 2$ | $\phi 3$ | $\phi 4$ | $\phi 6$ | $\phi 3 \times \phi 2$ | $\phi 4 \times \phi 2.5$ | $\phi 6 \times \phi 4$ | M5×0.8 | M6×1 |
| 吸盤記號 | -M4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 記號 | -M6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

⑦ 具偏擺固定座 (選配)

| | |
|----|------|
| 編號 | -ECV |
| 品名 | 防掉落閥 |

⑧ 過濾器 (選配)

| | | |
|-------|------------------------|------------------------|
| 編號 | -F15 | -F30 |
| 建議吸盤徑 | $\phi 10 \sim \phi 30$ | $\phi 20 \sim \phi 30$ |

⑨ 金屬部位材質 (選配)

| | | |
|------|----|------------|
| 編號 | - | -S3* |
| 金屬材質 | 標準 | 不使用銅系金屬 |
| 密封材質 | | FKM 或 HNBR |



















* (S3) 不適用於選配 ⑦ 具偏擺固定座及 ⑧ 過濾器。

無痕型 - 真空吸盤



真空吸盤

進口代理商品

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|---|----------------|---|---------------|--|---------------|---|---------------|---|----------------|
| VPMA MINI MARK-FREE 固定式 配管口徑向上 快速配管接頭 Fixed Type On-the-top Vacuum Port One-touch fitting  | | VPMA MINI MARK-FREE 固定式 配管口徑向上 倒鉤型接頭 Fixed Type On-the-top Vacuum Port Barb fitting  | | VPA MINI MARK-FREE 固定式 配管口徑向上 快速配管接頭 Fixed Type On-the-top Vacuum Port One-touch fitting  | | VPA MINI MARK-FREE 固定式 配管口徑向上 倒鉤型接頭 Fixed Type On-the-top Vacuum Port Barb fitting  | | VPA MINI MARK-FREE 固定式 配管口徑向上 管用錐型內牙 Fixed Type On-the-top Vacuum Port Female thread  | | VPF MARK-FREE 活動式 直接配置型 Spring & Direct Mounting Type  | |
| 型式 | | 型式 | | 型式 | | 型式 | | 型式 | | 型式 | |
| VPMA10Q□-3J | VPMA20Q□-4J□ | VPMA10Q□-3B□ | VPMA20Q□-6B□ | VPA10Q□-6J□ | VPA30Q□-3J | VPA10Q□-6B□ | VPA30Q□-4B□ | VPA20Q□-M6□ | VPA30Q□-M6□ | VPF10Q□□ | VPF30Q□□ |
| VPMA10Q□-4J□ | VPMA30Q□-4J□ | VPMA10Q□-4B□ | VPMA30Q□-4B□ | VPA20Q□-3J | VPA30Q□-4J□ | VPA20Q□-4B□ | VPA30Q□-6B□ | | | VPF20Q□□ | |
| | | VPMA20Q□-4B□ | VPMA30Q□-6B□ | VPA20Q□-4J□ | VPA30Q□-6J□ | VPA20Q□-6B□ | | | | | |
| | | | | VPA20Q□-6J□ | | | | | | | |
| VPMB MINI MARK-FREE 固定式 配管口徑側向 快速配管接頭 Fixed Type On-the-side Vacuum Port One-touch fitting  | | VPMB MINI MARK-FREE 固定式 配管口徑側向 倒鉤型接頭 Fixed Type On-the-side Vacuum Port Barb fitting  | | VPMB MINI MARK-FREE 固定式 配管口徑側向 管用錐型內牙 Fixed Type On-the-side Vacuum Port Female thread  | | VPB MARK-FREE 固定式 配管口徑側向 快速配管接頭 Fixed Type On-the-side Vacuum Port One-touch fitting  | | VPB MARK-FREE 固定式 配管口徑側向 倒鉤型接頭 Fixed Type On-the-side Vacuum Port Barb fitting  | | VPB MARK-FREE 固定式 配管口徑側向 管用錐型內牙 Fixed Type On-the-side Vacuum Port Female thread  | |
| 型式 | | 型式 | | 型式 | | 型式 | | 型式 | | 型式 | |
| VPMB10Q□-180J | VPMB20Q□-4J□ | VPMB10Q□-3B□ | VPMB20Q□-6B□ | VPMB10Q□-M5□ | VPMB30Q□-M5□ | VPB10Q□-3J | VPB20Q□-6J□ | VPB10Q□-4B□ | VPB20Q□-6B□ | VPB10Q□-M6□ | VPB30Q□-M6□ |
| VPMB10Q□-2J | VPMB20Q□-6J□ | VPMB10Q□-4B□ | VPMB30Q□-3B□ | VPMB20Q□-M5□ | | VPB10Q□-4J□ | VPB30Q□-3J | VPB10Q□-6B□ | VPB30Q□-4B□ | VPB20Q□-M6□ | |
| VPMB10Q□-3J | VPMB30Q□-180J | VPMB10Q□-6B□ | VPMB30Q□-4B□ | | | VPB10Q□-6J□ | VPB30Q□-4J□ | VPB20Q□-4B□ | VPB30Q□-6B□ | | |
| VPMB10Q□-4J□ | VPMB30Q□-2J | VPMB20Q□-3B□ | VPMB30Q□-6B□ | | | VPB20Q□-3J | VPB30Q□-6J□ | | | | |
| VPMB10Q□-6J□ | VPMB30Q□-3J | VPMB20Q□-4B□ | | | | VPB20Q□-4J□ | | | | | |
| VPMB20Q□-180J | VPMB30Q□-4J□ | | | | | | | | | | |
| VPMB20Q□-2J | VPMB30Q□-6J□ | | | | | | | | | | |
| VPMB20Q□-3J | | | | | | | | | | | |
| VPMC MINI MARK-FREE 活動式 配管口徑向上 快速配管接頭 Spring Type On-the-top Vacuum Port One-touch fitting  | | VPMC MINI MARK-FREE 活動式 配管口徑向上 倒鉤型接頭 Spring Type On-the-top Vacuum Port Barb fitting  | | VPC MARK-FREE 活動式 配管口徑向上 快速配管接頭 Spring Type On-the-top Vacuum Port One-touch fitting  | | VPC MARK-FREE 活動式 配管口徑向上 倒鉤型接頭 Spring Type On-the-top Vacuum Port Barb fitting  | | VPC MARK-FREE 活動式 配管口徑向上 管用錐型內牙 Spring Type On-the-top Vacuum Port Female thread  | | VPOC MARK-FREE 活動式 & 不附蓋 配管口徑向上 快速配管接頭 Spring Type Without cover On-the-top Vacuum Port One-touch fitting  | |
| 型式 | | 型式 | | 型式 | | 型式 | | 型式 | | 型式 | |
| VPMC10-4Q□-180J | VPMC20-4Q□-3J | VPMC10-4Q□-3B□ | VPMC20-4Q□-6B□ | VPC10-6Q□-3J | VPC20-15Q□-3J | VPC10-6Q□-4B□ | VPC20-15Q□-4B | VPC10-6Q□-M6□ | VPC20-15Q□-M6 | VPOC20-20Q□-3J | VPOC30-20Q□-3J |
| VPMC10-4Q□-2J | VPMC20-4Q□-4J□ | VPMC10-4Q□-4B□ | VPMC30-4Q□-3B□ | VPC10-6Q□-4J□ | VPC20-15Q□-4J | VPC10-6Q□-6B□ | VPC20-15Q□-6B | VPC10-10Q□-M6 | VPC20-20Q□-M6 | VPOC20-20Q□-4J | VPOC30-20Q□-4J |
| VPMC10-4Q□-3J | VPMC30-4Q□-180J | VPMC10-4Q□-6B□ | VPMC30-4Q□-4B□ | VPC10-6Q□-6J□ | VPC20-15Q□-6J | VPC10-10Q□-4B | VPC20-20Q□-4B | VPC10-15Q□-M6 | VPC30-6Q□-M6□ | VPOC20-20Q□-6J | VPOC30-20Q□-6J |
| VPMC10-4Q□-4J□ | VPMC30-4Q□-2J | VPMC20-4Q□-3B□ | VPMC30-4Q□-6B□ | VPC10-10Q□-3J | VPC20-20Q□-3J | VPC10-10Q□-6B | VPC20-20Q□-6B | VPC10-20Q□-M6 | VPC30-10Q□-M6 | VPOC20-30Q□-3J | VPOC30-30Q□-3J |
| VPMC20-4Q□-180J | VPMC30-4Q□-3J | VPMC20-4Q□-4B□ | | VPC10-10Q□-4J | VPC20-20Q□-4J | VPC10-15Q□-4B | VPC30-6Q□-4B□ | VPC20-6Q□-M6□ | VPC30-15Q□-M6 | VPOC20-30Q□-4J | VPOC30-30Q□-4J |
| VPMC20-4Q□-2J | VPMC30-4Q□-4J□ | | | VPC10-10Q□-6J | VPC20-20Q□-6J | VPC10-15Q□-6B | VPC30-6Q□-6B□ | VPC20-10Q□-M6 | VPC30-20Q□-M6 | VPOC20-30Q□-6J | VPOC30-30Q□-6J |
| | | | | VPC10-15Q□-3J | VPC30-6Q□-3J | VPC10-20Q□-4B | VPC30-10Q□-4B | | | VPOC20-40Q□-3J | VPOC30-40Q□-3J |
| | | | | VPC10-15Q□-4J | VPC30-6Q□-4J□ | VPC10-20Q□-6B | VPC30-10Q□-6B | | | VPOC20-40Q□-4J | VPOC30-40Q□-4J |
| | | | | VPC10-15Q□-6J | VPC30-6Q□-6J□ | VPC20-6Q□-4B□ | VPC30-15Q□-4B | | | VPOC20-40Q□-6J | VPOC30-40Q□-6J |
| | | | | VPC10-20Q□-3J | VPC30-10Q□-3J | VPC20-6Q□-6B□ | VPC30-15Q□-6B | | | VPOC20-50Q□-3J | VPOC30-50Q□-3J |
| | | | | VPC10-20Q□-4J | VPC30-10Q□-4J | VPC20-10Q□-4B | VPC30-20Q□-4B | | | VPOC20-50Q□-4J | VPOC30-50Q□-4J |
| | | | | VPC10-20Q□-6J | VPC30-10Q□-6J | VPC20-10Q□-6B | VPC30-20Q□-6B | | | VPOC20-50Q□-6J | VPOC30-50Q□-6J |
| | | | | VPC20-6Q□-3J | VPC30-15Q□-3J | | | | | | |
| | | | | VPC20-6Q□-4J□ | VPC30-15Q□-4J | | | | | | |
| | | | | VPC20-6Q□-6J□ | VPC30-15Q□-6J | | | | | | |
| | | | | VPC20-10Q□-3J | VPC30-20Q□-3J | | | | | | |
| | | | | VPC20-10Q□-4J | VPC30-20Q□-4J | | | | | | |
| | | | | VPC20-10Q□-6J | VPC30-20Q□-6J | | | | | | |

無痕型 – 真空吸盤

PISCO

真空吸盤

進口代理商品

| VPOC MARK-FREE 活動式 & 不附蓋 配管口徑向上 倒鉤型接頭 Spring Type Without cover On-the-top Vacuum Port Barb fitting | | VPOC MARK-FREE 活動式 & 不附蓋 配管口徑向上 管用錐型內牙 Spring Type Without cover On-the-top Vacuum Port Female thread | | VPMD MINI MARK-FREE 活動式 配管口徑側向 快速配管接頭 Spring Type On-the-side Vacuum Port One-touch fitting | | VPMD MINI MARK-FREE 活動式 配管口徑側向 倒鉤型接頭 Spring Type On-the-side Vacuum Port Barb fitting | | VPMD MINI MARK-FREE 活動式 配管口徑側向 管用錐型內牙 Spring Type On-the-side Vacuum Port Female thread | | VP MARK-FREE 吸盤 Pad Rubber Only | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 型式 VPOC20-20Q□-4B VPOC30-20Q□-4B VPOC20-20Q□-6B VPOC30-20Q□-6B VPOC20-30Q□-4B VPOC30-30Q□-4B VPOC20-30Q□-6B VPOC30-30Q□-6B VPOC20-40Q□-4B VPOC30-40Q□-4B VPOC20-40Q□-6B VPOC30-40Q□-6B VPOC20-50Q□-4B VPOC30-50Q□-4B VPOC20-50Q□-6B VPOC30-50Q□-6B | | 型式 VPOC20-20Q□-M6 VPOC30-20Q□-M6 VPOC20-30Q□-M6 VPOC30-30Q□-M6 VPOC20-40Q□-M6 VPOC30-40Q□-M6 VPOC20-50Q□-M6 VPOC30-50Q□-M6 | | 型式 VPMD10-4Q□-180J VPMD20-4Q□-4J□ VPMD10-4Q□-2J VPMD20-4Q□-6J□ VPMD10-4Q□-3J VPMD30-4Q□-180J VPMD10-4Q□-4J□ VPMD30-4Q□-2J VPMD10-4Q□-6J□ VPMD30-4Q□-3J VPMD20-4Q□-180J VPMD30-4Q□-4J□ VPMD20-4Q□-2J VPMD30-4Q□-6J□ VPMD20-4Q□-3J | | 型式 VPMD10-4Q□-38□ VPMD20-4Q□-68□ VPMD10-4Q□-48□ VPMD30-4Q□-38□ VPMD20-4Q□-M5□ VPMD30-4Q□-M5□ VPMD10-4Q□-M5□ VPMD30-4Q□-M5□ VPMD20-4Q□-M5□ VPMD30-4Q□-M5□ | | 型式 VP10Q □ □ VP30Q □ □ VP20Q □ □ | | | |
| VPD MARK-FREE 活動式 配管口徑側向 快速配管接頭 Spring Type On-the-side Vacuum Port One-touch fitting | | VPD MARK-FREE 活動式 配管口徑側向 倒鉤型接頭 Spring Type On-the-side Vacuum Port Barb fitting | | VPD MARK-FREE 活動式 配管口徑側向 管用錐型內牙 Spring Type On-the-side Vacuum Port Female thread | | VPOD MARK-FREE 活動式 & 不附蓋 配管口徑側向 快速配管接頭 Spring Type Without cover On-the-side Vacuum Port One-touch fitting | | VPOD MARK-FREE 活動式 & 不附蓋 配管口徑側向 倒鉤型接頭 Spring Type Without cover On-the-side Vacuum Port Barb fitting | | VPOD MARK-FREE 活動式 & 不附蓋 配管口徑側向 管用錐型內牙 Spring Type Without cover On-the-side Vacuum Port Female thread | |
| 型式 VPD10-6Q□-3J VPD20-15Q□-3J VPD10-6Q□-4J VPD20-15Q□-4J VPD10-6Q□-6J VPD20-15Q□-6J VPD10-10Q□-3J VPD20-20Q□-3J VPD10-10Q□-4J VPD20-20Q□-4J VPD10-10Q□-6J VPD20-20Q□-6J VPD10-15Q□-3J VPD30-6Q□-3J VPD10-15Q□-4J VPD30-6Q□-4J VPD10-15Q□-6J VPD30-6Q□-6J VPD10-20Q□-3J VPD30-10Q□-3J VPD10-20Q□-4J VPD30-10Q□-4J VPD10-20Q□-6J VPD30-10Q□-6J VPD20-6Q□-3J VPD30-15Q□-3J VPD20-6Q□-4J VPD30-15Q□-4J VPD20-6Q□-6J VPD30-15Q□-6J VPD20-10Q□-3J VPD30-20Q□-3J VPD20-10Q□-4J VPD30-20Q□-4J VPD20-10Q□-6J VPD30-20Q□-6J | | 型式 VPD10-6Q□-4B□ VPD20-15Q□-4B VPD10-6Q□-6B□ VPD20-15Q□-6B VPD10-10Q□-4B VPD20-20Q□-4B VPD10-10Q□-6B VPD20-20Q□-6B VPD10-15Q□-4B VPD30-6Q□-4B□ VPD10-15Q□-6B VPD30-6Q□-6B□ VPD10-20Q□-4B VPD30-10Q□-4B VPD10-20Q□-6B VPD30-10Q□-6B VPD20-6Q□-4B□ VPD30-15Q□-4B VPD20-6Q□-6B□ VPD30-15Q□-6B VPD20-10Q□-4B VPD30-20Q□-4B VPD20-10Q□-6B VPD30-20Q□-6B | | 型式 VPD10-6Q□-M6□ VPD20-15Q□-M6 VPD10-10Q□-M6 VPD20-20Q□-M6 VPD10-15Q□-M6 VPD30-6Q□-M6□ VPD10-20Q□-M6 VPD30-10Q□-M6 VPD20-6Q□-M6□ VPD30-15Q□-M6 VPD20-10Q□-M6 VPD30-20Q□-M6 | | 型式 VPOD20-20Q□-3J VPOD30-20Q□-3J VPOD20-20Q□-4J VPOD30-20Q□-4J VPOD20-20Q□-6J VPOD30-20Q□-6J VPOD20-30Q□-3J VPOD30-30Q□-3J VPOD20-30Q□-4J VPOD30-30Q□-4J VPOD20-30Q□-6J VPOD30-30Q□-6J VPOD20-40Q□-3J VPOD30-40Q□-3J VPOD20-40Q□-4J VPOD30-40Q□-4J VPOD20-40Q□-6J VPOD30-40Q□-6J VPOD20-50Q□-3J VPOD30-50Q□-3J VPOD20-50Q□-4J VPOD30-50Q□-4J VPOD20-50Q□-6J VPOD30-50Q□-6J | | 型式 VPOD20-20Q□-4B VPOD30-20Q□-4B VPOD20-20Q□-6B VPOD30-20Q□-6B VPOD20-30Q□-4B VPOD30-30Q□-4B VPOD20-30Q□-6B VPOD30-30Q□-6B VPOD20-40Q□-4B VPOD30-40Q□-4B VPOD20-40Q□-6B VPOD30-40Q□-6B VPOD20-50Q□-4B VPOD30-50Q□-4B VPOD20-50Q□-6B VPOD30-50Q□-6B | | 型式 VPOD20-20Q□-M6 VPOD30-20Q□-M6 VPOD20-30Q□-M6 VPOD30-30Q□-M6 VPOD20-40Q□-M6 VPOD30-40Q□-M6 VPOD20-50Q□-M6 VPOD30-50Q□-M6 | |