真空過濾器 吸盤直接安裝型

真空吸盤 - 相關裝置

訂購代號　包裝 1 個／袋

VF F 15 — M6

1 2 3 4

① 真空用過濾器

② 形狀 **F**: 吸盤直接安裝型

③ 濾芯尺寸

代號	15	30
過濾面積 cm^2	1.7	7

* 濾芯尺寸 30 僅適用吸盤連接代號 M6。

④ 吸盤側・固定座側內牙尺寸

代號	M4	M6
尺寸	M4×0.7	M6×1

* 螺牙部位附墊圈 (SUS304+NBR)。

規格

使用流體	空氣
使用真空壓力	-100 ~ 0 kPa
過濾精度	10 μm
使用溫度範圍	0 ~ 60°C (不凍結)

特點

- 直接安裝在吸盤和固定座之間，去除工件吸附時的灰塵

影片

真空過濾器 - 吸盤直接安裝型的特點
https://www.pisco.co.jp/product/i/i22/#product-video

配管範例



吸盤對應一覽表

型式	吸盤連接代號	吸盤形狀 / 對應尺寸 (mm)											
		標準		軟質	軟質蛇腹	防滑	單層蛇腹	多層蛇腹	金屬檢測用	扁平 吸入流量加大	無痕	海綿	橢圓
		一般型	深型										
VFF15-M4	M4	ø10, ø15	ø15	ø4~ø15	ø6~ø15	ø10	ø10, ø15	ø10	ø10, ø15	ø10, ø15	ø10	–	–
VFF15-M6 VFF30-M6	M6	ø20~ø50	ø20~ø50	ø20~ø40	ø20	ø20~ø50	ø20~ø50	ø20~ø50	ø20	ø20~ø30	ø20, ø30	ø10~ø50	全尺寸

* 在吸附工件時產生大量灰塵的環境中使用時，推薦使用 VFF30-M6。

VFF

吸盤直接安裝型過濾器

型式	
VFF15-M4	VFF30-M6
VFF15-M6	

更換用零件



10 個／袋

濾芯型式	適用過濾器
VFF15	VFF15-M4
	VFF15-M6
VFF30	VFF30-M6