

【彈簧吊車】

NO. **SB-600 / 1200 / 2000 / 3000 / 5000**

特性

- 內部的渦捲彈簧採進口材料特殊強化處理，硬度高，不斷裂變形。
- 安裝快速簡易，且配備防墜鋼索安裝孔。（務必安裝，以避免原安裝處失效）
- 繩索有優質的鋼索及尼龍繩兩種選擇，韌性強，抗疲勞，壽命長不易斷。
- 本身配置圓型擋球供設定繩索收回固定高度使用，安全可靠。
- 外殼採防鏽鐵殼，更結實美觀耐用。




型號	荷重	淨重	揚長	繩索材質	繩索直徑	外觀尺寸 mm	
	kg	kg	m		mm	A	B
SB-600	0.3~0.8	0.49	1.4	尼龍 / 鋼索	2.5	251.4	42.3
SB-1200	0.6~1.5	0.52	1.4	尼龍 / 鋼索	2.5	251.4	42.3
SB-2000	1~2	0.53	1.4	尼龍 / 鋼索	2.5	251.4	42.3
SB-3000	1.5~3	0.76	1.5	鋼索	3.2	290	43
SB-5000	3~5	0.81	1.5	鋼索	3.2	290	43

【螺旋式彈簧吊車】

NO. **SB-1.5K / 3K / 5K / 7K / 9K / 15K / 22K / 30K**

特性

- 安裝吊勾可 360 度旋轉。
- 1.5K 採塑膠外殼，3K~120K 採鋁鑄造外殼。
- 安裝快速簡易，配備防墜鋼索安裝孔（務必安裝，以避免原安裝處失效）。
- 封閉式吊勾。



型號	荷重	淨重	揚長	繩索材質	繩索直徑	外觀尺寸 mm									
	kg	kg	m		mm	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
SB-1.5K	0.5~1.5	0.73	1.3	鋼索	2	-	-	97.2	31	65	37.5	130	8	51	25
SB-3K	1.5~3	1.73	1.3	鋼索	3.2	351.3	194	136.2	39.2	25	78.6	148	11.5	72.1	38.2
SB-5K	3~5	1.82	1.3	鋼索	3.2	351.3	194	136.2	39.2	25	78.6	148	11.5	72.1	38.2
SB-7K(S)	5~7	1.85	1.3	鋼索	3.2	351.3	194	136.2	39.2	25	78.6	148	11.5	72.1	38.2
SB-9K	5~9	3.59	1.3	鋼索	4	394.6	235.3	138.9	45.1	29.1	91.7	173	13.5	130.8	78.1
SB-15K	9~15	3.61	1.3	鋼索	4	394.6	235.3	138.9	45.1	29.1	91.7	173	13.5	130.8	78.1
SB-22K	15~22	7.7	1.5	鋼索	4.8	477	268.7	183.7	47.5	-	117	214	15	159.6	79.6
SB-30K	22~30	8.3	1.5	鋼索	4.8	477	268.7	183.7	47.5	-	117	214	15	159.6	79.6