



2021 年 11 月 09 日

MZL 112/212

訂購代號 設變通知

感謝您支持與推廣金器產品，下列產品規格將進行變更，抱歉造成您的困擾，敬請理解配合。

1. 產品型號
MZL112/212

2. 變更理由

因市場銷售反應，故將進行規格整併及調整訂購代號。

3. 變更內容

訂購代號

設變前

訂購代號

MZL112□ - □5LZD - □ - C1

型號 噴嘴口徑 12: 1.2 mm

附屬組合
無：不附閥(*)
K1: 附供給閥，破壞閥
K2: 附供給閥
*如訂購不附閥規格，該項規格可不填
例：MZL112P-GN-C1

出線型式
L: L型插座，導線長 0.3m
指示燈，保護迴路
Z: 附指示燈及過電壓保護迴路

額定電壓
5: DC24V

排氣規格
無：內置消音器
P: 排氣孔，螺牙規格 Rc1/2
PF: 排氣孔，螺牙規格 G1/2

手動操作
D: 旋轉鎖定式按鈕
(需螺絲起子操作)

真空壓力檢測部
無：無壓力檢測部
GN: 真空用接頭
Rc1/8

高精度
數位壓力傳感器
C1: MP43C-010-F1
C3: MP43C-030-F1
V1: MP43V-010-F1
V3: MP43V-030-F1

訂購代號

MZL212□ - □ - C1

型號 噴嘴口徑 12: 1.2 mm

真空壓力檢測部
無：無壓力檢測部
GN: 真空用接頭
(Rc1/8)

排氣孔
無：內置消音器
P: 排氣孔，螺牙規格 Rc1

高精度
數位壓力傳感器
C1: MP43C-010-F1
C3: MP43C-030-F1
V1: MP43V-010-F1
V3: MP43V-030-F1

設變後

訂購代號

MZL112 - □ - □

型號 噴嘴口徑 12: 1.2 mm

附屬組合
無：不附閥
A: 附供給閥，破壞閥

真空用數位壓力傳感器
無：無壓力檢測部
NP: 真空用接頭
C1: MP43C-010-F1
C3: MP43C-030-F1
V1: MP43V-010-F1
V3: MP43V-030-F1
*數位壓力傳感器 MP43 規格，請參 5-16 頁。

供給閥 / 破壞閥 規格

機能	內部引線式 N.C.
使用壓力範圍	0.2~0.5 MPa
環境與流體溫度	+5~+50°C (不凍結)
應答時間 (0.5MPa 時)	25ms 以下
最大作動頻率	5Hz
手動操作	推壓回轉鎖止式 (使用螺絲刀操作)
引導排氣方式	個別排氣，集中排氣
額定電壓	DC 24V
出線型式	L 型插座，導線長 0.3m
給油	不需要
安裝方向	自由
耐衝擊 / 耐震動	150 / 30 m/s ²
保護構造	防塵

*無指示燈及過電壓保護迴路。

訂購代號

MZL212 - □

型號 噴嘴口徑 12: 1.2 mm

真空用數位壓力傳感器
無：無壓力檢測部
NP: 真空用接頭 Rc1/8
C1: MP43C-010-F1
C3: MP43C-030-F1
V1: MP43V-010-F1
V3: MP43V-030-F1
*數位壓力傳感器 MP43 規格，請參 5-16 頁。

4. 變更實施日期

即日起。

5. 其他

如有其他疑問，請洽詢公司營業單位。