



2024 年 10 月 23 日

傳感器 RCM 系列

設變通知

感謝您支持與推廣金器產品，下列產品規格將進行變更，抱歉造成您的困擾，敬請理解配合。

1. 產品型號

傳感器 RCM 系列

2. 變更理由

因應產品線整合

3. 變更內容

設變前		設變後															
(1) 提供 RCM1 規格選用 (2) 傳感器與束帶之訂購代號合併		(1) 移除 RCM1 規格 (2) 傳感器與束帶之訂購代號分開															
訂購代號 RCM — BM16 — □	束帶 / 訂購代號 BM16	訂購代號 RCM — □	束帶 / 訂購代號 BM16														
型號 RCM: 有接點 5-240V RCM1: 有接點 5-120V RDM: 無接點 RNM: 無接點 NPN RNME: 無接點 NPN RPM: 無接點 PNP RPME: 無接點 PNP	<table border="1"> <thead> <tr> <th>傳感器束帶</th> <th>氣缸內徑</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>無: 不附束帶</td> <td></td> </tr> <tr> <td>BM</td> <td>6-40</td> </tr> <tr> <td>BMG</td> <td>20-100</td> </tr> </tbody> </table>	傳感器束帶	氣缸內徑	無: 不附束帶		BM	6-40	BMG	20-100	型號 RCM: 有接點 RDM: 無接點 RNM: 無接點 NPN RNME: 無接點 NPN RPM: 無接點 PNP RPME: 無接點 PNP	<table border="1"> <thead> <tr> <th>傳感器束帶</th> <th>氣缸內徑</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BM</td> <td>6-40</td> </tr> <tr> <td>BMG</td> <td>20-100</td> </tr> </tbody> </table>	傳感器束帶	氣缸內徑	BM	6-40	BMG	20-100
傳感器束帶	氣缸內徑																
無: 不附束帶																	
BM	6-40																
BMG	20-100																
傳感器束帶	氣缸內徑																
BM	6-40																
BMG	20-100																
電線長度 1M: L=1000mm 2M: L=2000mm QD: M8, 3 Pin 端子型 (歐式接線) EQD: M8, 3 Pin 端子型 (歐式接線)		電線長度 1M: L=1000mm 2M: L=2000mm QD: M8, 3 Pin 端子型 EQD: M8, 3 Pin 端子型 (歐式接線)															

4. 變更實施日期

- (1) RCM1 庫存品販售完畢後即予停產。
- (2) 型錄與訂購代號變更：即日起。

5. 其他

如有其他疑問，請洽詢公司營業單位。