


MCMA 緩衝墊片型-內部構造及主要零件


迷你氣壓缸




φ 16, φ 20



φ 25



φ 32, φ 40



主要零件材質：

項目	名稱	內徑					數量		不含衝程料件(內含)		修理包(內含)
		16	20	25	32	40	11型	21型	11型	21型	
1	前蓋	鋁合金					1	2	●	●	
2	後蓋	鋁合金					1	—	●		
3	缸管	不銹鋼					1	1			
4	活塞桿	※1	碳鋼				1	1			
5	前活塞	鋁合金	塑鋼	鋁合金		1	1	●	●		
6	後活塞	鋁合金	塑鋼	鋁合金		1	1	●	●		
7	活塞墊片	NBR					1	1	●	●	
8	活塞密封環	NBR					1	1	●	●	
9	磁性環	磁石材					1	1	●	●	
10	耐磨環	鐵弗龍 + 石墨					1	1	●	●	
11	平墊圈	—	碳鋼	—		1	—	●			
12	活塞螺栓	合金鋼					1	—	●		
13	缸蓋環	NBR					2	2	●	●	
14	緩衝墊片	NBR					2	2	●	●	
15	襯套	軸承合金					1	2	●	●	
16	活塞桿密封環	NBR					1	2	●	●	●
17	扣環	彈簧鋼					1	2	●	●	
18	墊圈(扣環式)	碳鋼					1	2	●	●	
19	缸蓋螺帽	碳鋼					1	2	●	●	
20	桿前螺帽	碳鋼					2	2	●	●	
21	風孔蓋	塑膠					2	2	●	●	

※ 1. 不銹鋼

訂購代號：
不含衝程料件 / 修理包

內徑	不含衝程料件	修理包
φ 16	CP-MCMA-16	PS-MCMA-16
φ 20	CP-MCMA-20	PS-MCMA-20
φ 25	CP-MCMA-25	PS-MCMA-25
φ 32	CP-MCMA-32	PS-MCMA-32
φ 40	CP-MCMA-40	PS-MCMA-40

無尾型

內徑	不含衝程料件
φ 16	CP-MCMA-16-N
φ 20	CP-MCMA-20-N
φ 25	CP-MCMA-25-N
φ 32	CP-MCMA-32-N
φ 40	CP-MCMA-40-N

