


MCMB 內部構造及主要零件



迷你氣壓缸



φ 20, φ 40





φ 25



N型: φ 20~φ 40

φ 32



E型: φ 20~φ 40

主要零件材質：

項目	名稱	內徑	數量				不含衝程料件(內含)		修理包(內含)		
			20	25	32	40	11型	21型			
1	前蓋			鋁合金			1	2	●	●	
2	後蓋			鋁合金			1	—	●		
3	缸管			不銹鋼			1	1			
4	活塞桿			碳鋼			1	1			
5	前活塞			鋁合金			1	1	●	●	
6	後活塞			鋁合金			1	1	●	●	
7	活塞墊片			NBR			1	1	●	●	
8	活塞密封環			NBR			1	1	●	●	
9	磁性環			磁石材			1	1	●	●	
10	耐磨環			鐵弗龍 + 石墨			1	1	●	●	
11	平墊圈		—	碳鋼	—		1	—	●		
12	活塞螺栓			合金鋼			1	—	●		
13	缸蓋環			NBR			2	2	●	●	
14	緩衝墊片			NBR			2	2	●	●	
15	襯套			軸承合金			1	2	●	●	
16	活塞桿密封環			NBR			1	2	●	●	●
17	扣環			彈簧鋼			1	2	●	●	
18	墊圈(扣環式)			碳鋼			1	2	●	●	
19	缸蓋螺帽			碳鋼			1	2	●	●	
20	桿前螺帽			碳鋼			2	2	●	●	
21	風孔蓋			塑膠			2	2	●	●	

訂購代號：

不含衝程料件 / 修理包

內徑	不含衝程料件	修理包
φ 20	CP-MCMB-20	PS-MCMB-20
φ 25	CP-MCMB-25	PS-MCMB-25
φ 32	CP-MCMB-32	PS-MCMB-32
φ 40	CP-MCMB-40	PS-MCMB-40

無尾型

內徑	不含衝程料件
φ 20	CP-MCMB-20-N
φ 25	CP-MCMB-25-N
φ 32	CP-MCMB-32-N
φ 40	CP-MCMB-40-N

山吊耳型

內徑	不含衝程料件
φ 20	CP-MCMB-20-E
φ 25	CP-MCMB-25-E
φ 32	CP-MCMB-32-E
φ 40	CP-MCMB-40-E

