


MCMI 緩衝墊片型-內部構造及主要零件


ISO-6432 迷你氣壓缸



φ 8, φ 12




φ 10




N型: φ 8~φ 25


φ 16, φ 20



15型: φ 16



φ 25



主要零件材質：※φ 8-φ 12 氣缸內徑21型不適用。
※φ 8-φ 12 氣缸內徑修理包不適用。◎: φ 8-φ 12 數量=2。

項目	名稱	內徑	數量					不含衝程料件(內含)		修理包(內含)		
			8	10	12	16	20	25	11型		21型	
1	前蓋				鋁合金			1	2	●	●	
2	後蓋				鋁合金			1	—	●		
3	缸管				不銹鋼			1	1			
4	活塞桿				不銹鋼	碳鋼		1	1			
5	前活塞				鋁合金		※1	1	1	●	●	
6	後活塞				鋁合金		※1	1	1	●	●	
7	活塞墊片		—			NBR		1	1	●	●	
8	活塞密封環					NBR		1 [◎]	1 [◎]	●	●	
9	磁性環					磁石材		1	1	●	●	
10	耐磨環		—			鐵弗龍+石墨		1	1	●	●	
11	平墊圈						※2	1	—	●		
12	活塞螺柱					合金鋼		1	—	●		
13	缸蓋環					NBR		2	2	●	●	
14	緩衝墊片					NBR		2	2	●	●	
15	襯套					軸承合金		1	2	●	●	
16	活塞桿密封環					NBR		1	2	●	●	●
17	扣環		—			彈簧鋼		1	2	●	●	
18	墊圈(扣環式)		—			碳鋼		1	2	●	●	
19	缸蓋螺帽					碳鋼		1	2	●	●	
20	桿前螺帽					碳鋼		2	2	●	●	
21	風孔蓋					塑膠		2	2	●	●	

※ 1. 塑鋼 ※ 2. 碳鋼

訂購代號：
不含衝程料件 / 修理包

內徑	不含衝程料件	修理包
φ 8	CP-MCMI-8	PS-MCMI-8
φ 10	CP-MCMI-10	PS-MCMI-10
φ 12	CP-MCMI-12	PS-MCMI-12
φ 16	CP-MCMI-16	PS-MCMI-16
φ 20	CP-MCMI-20	PS-MCMI-20
φ 25	CP-MCMI-25	PS-MCMI-25

無尾型

內徑	不含衝程料件
φ 8	CP-MCMI-8-N
φ 10	CP-MCMI-10-N
φ 12	CP-MCMI-12-N
φ 16	CP-MCMI-16-N
φ 20	CP-MCMI-20-N
φ 25	CP-MCMI-25-N

