



### 氣缸 / 訂購代號：

MCHX - 16 - 30 M

型號

氣缸內徑

行程

M：附磁石  
※標準附磁

φ 10  
φ 16  
φ 20  
φ 25  
φ 32

### 特點：

- 採雙倍的活塞出力，使得輕巧的機械爪能有更高的夾持力。
- 夾指在移動時，同時齒輪也帶動四根軸心，因比一般二根軸心夾持更強。
- 所有的軸心，兩端點，皆採自潤軸承支，且具有防塵的機構，防止灰塵進入。
- 全系列可加裝埋入式傳感器。
- 全系列均附磁。

### 規格：

型號	MCHX				
作動方式	複動型				
缸徑 (mm)	10	16	20	25	32
行程 (mm)	20,40,60	30,60,80	40,80,100	50,100,120	70,120,160
使用流體	空氣				
使用壓力範圍	0.2~0.6 MPa				
周圍溫度	-5°C~+60°C (不凍結)				
給油	不需給油				
重覆精度	±0.1 mm				
傳感器	RK：有接點，RKN：NPN，RKP：PNP				

※傳感器詳細規格請參Y-17頁。

※夾指滑動部份需定期給潤滑油。