


MCHY 系列

180°開關型夾爪-凸輪式



訂購代號：

MCHY-16 D1



特點：

- 採輕薄本體設計，節省安裝空間。
- 採凸輪設計，夾爪開度呈180°，不佔工作物移動空間。
- 耐環境性佳，可降低粉塵進入。
- 附磁為標準配備，適合自動化控制使用。
- 多種固定型式，安裝方便。

規格：

型號	MCHY			
作動方式	複動型			
氣缸內徑 (mm)	10	16	20	25
使用流體	空氣			
使用壓力範圍	0.2~0.6 MPa			
周圍溫度	-10°C~+60°C (不凍結)			
重覆精度	±0.2 mm			
最大操作頻率 (c.p.m)	60			
給油	不需給油			
有效夾持力N.m (壓力0.5 MPa)	0.016	0.054	0.110	0.228
開關角度(兩側)	開側	180° ~182°		
	閉側	-3°		
傳感器	RT : 有接點, RTN : NPN, RTP : PNP			
重量 (g)	80	150	320	600

※傳感器詳細規格請參Y-18頁。
 ※夾指滑動部份需定期給潤滑油。