


MACP403 系列

空氣調理組合 (三點組合)



選用配件：MP41

符號



規格

型號	MACP403		
組件	MAFR403, MAL403		
配管口徑代號	8A	10A	15A
配管口徑尺寸	1/4	3/8	1/2
使用流體	空氣		
使用壓力範圍 (*)	0.05~1 MPa		
耐壓力	1.5 MPa		
設定壓力範圍	0.1~0.85 MPa		
周圍溫度	-5~+60°C (不凍結)		
過濾精度	標準：40μm, 選用：5μm		
油杯貯油容量	140c.c		
油滴下最小空氣流量	30 ℓ/min	65 ℓ/min	80 ℓ/min
建議潤滑油	輪機油 ISO-VG32		
附屬配件	壓力錶 (PG-20), L 型支架		
重量	1100 g		

* 壓力低於 0.05 MPa，可自動排水。

* 選用自動排水閥 (FMRF300)，使用壓力範圍 0.15~1 MPa。

訂購代號

MACP403 - 8A - □ - E1 - □ - T8 - □

型號

配管口徑代號

8A: 1/4
10A: 3/8
15A: 1/2

過濾精度

無: 40μm
5u: 5μm

配管口螺牙

無: Rc 牙
G: G 牙
NPT: NPT 牙

無: 標準型 (PC 內杯 + 半自動排水)
C: 外接壓力錶 (PG-40)
D: 自動排水閥 (FMRF300)
P: 壓力傳感器 (MPS 系列)
N: 尼龍內杯

(選用) 數位壓力傳感器

E1: MP41P-022
E2: MP41P-022-QD
E5: MP41P-042
E6: MP41P-042-QD

(選用) 分支口徑代號

丁型 連接塊	T8: 1/4 T10: 3/8 T15: 1/2
逆止閥	K8: 1/4 K10: 3/8

* 選用 (C) 外接壓力錶 PG-40 時，不得與 (E*) 數位壓力傳感器 MP41 同時選用。

* MAL 系列進口側分支時，為防止潤滑油逆流，需使用 (K*) 逆止閥。

* (E*) 數位壓力傳感器 MP41 規格，請參 5-11 頁。

流量特性圖

