

MAFRF401 系列


空氣調理組合 (精密過濾調壓器)



規格

型號	MAFRF401		
配管口徑代號	8A	10A	15A
配管口徑尺寸	1/4	3/8	1/2
使用流體	空氣		
使用壓力範圍 (*)	0.05~1.5 MPa		
耐壓力	2 MPa		
設定壓力範圍	標準型 : 0.1~0.85 MPa		
	高壓型 : 0.1~1.5 Mpa		
周圍溫度	-5~+60°C (不凍結)		
過濾精度	5 μm+0.3 μm		
附屬配件	壓力錶 (PG-20)		
重量	1453 g		

符號



訂購代號

MAFRF401AD-8A-□-□-E1-B-□

型號

過濾精度

AD: 5 μm+0.3 μm

外觀配色

無: 黑 & 銀
W: 灰 & 白

配管口徑代號

8A: 1/4
10A: 3/8
15A: 1/2

無: 半自動排水 + 壓力錶 (PG-20)
C: 外接壓力錶 (PG-40)
D: 自動排水閥 (FMRF300)
CH: 高壓型 + 外接壓力錶 (PG-40)

(選用)
數位壓力傳感器

E1: MP41P-022
E2: MP41P-022-QD
E5: MP41P-042
E6: MP41P-042-QD


配管口螺牙

無: Rc 牙
G: G 牙
NPT: NPT 牙

無: 不附支架
B: C 型支架

選用配件

C 型支架




* (CH) 高壓型使用壓力大於 1MPa 時, 不可選用 (D) 自動排水閥。

* 選用 (C) 外接壓力錶 PG-40 時, 不得與 (E*) 數位壓力傳感器 MP41 同時選用。

* (E*) 數位壓力傳感器 MP41 規格, 請參 5-11 頁。

MAFRF401AD



MAFRF401AD-B

