
自動化控制器

MVSC-300 系列

電磁閥






規格

型號	3E1	3E2	4E1	4E2	4E2 C.P.R
配管口徑代號	10A				
配管口徑尺寸	Rc3/8				
方口數	3		5		
位置數	2 位		位置.		3 位置
使用流體	空氣				
使用壓力範圍	0.2~0.		8 MPa		0.3~0.8 MPa
使用壓力範圍 (LP)	0~0.8 MPa				
引導壓力範圍 (LP)	(0.34×P*+0.1)~0.5 MPa				
耐壓力	1 MPa				
有效斷面積	30 mm ²		35 r	nm²	25 mm²
周圍溫度	-5~+50°C (不凍結)				
應答時間	50ms				
定格電壓	AC110V, 220V (50/60)Hz, DC24V				
電力消耗	AC=4.8/4.4VA, 6/4.9VA, DC=2W				
電壓容許範圍	±10%				
絕緣等級	F 級				
重量	325 g	453 g	320 g	444 g	505 g

^{*} P: 使用壓力

閥/訂購代號



連座/訂購代號




表 1 **防爆型規格**

防爆等級	EEx m II T4		
定格電壓	AC110V. 220V.(50/60)Hz. DC24V.		
電力消耗	AC=4.4VA DC=5W		
電壓容許範圍	±10%		
絕緣等級	F級		
線長	3 m		