MVSC-220 系列

電磁閥

mindman



規格

型號	3E1	3E2	4E1	4E2	4E2 C.P.R
配管口徑代號	8A		6A, 8A		
配管口徑尺寸	Rc1/4		Rc1/8, Rc1/4		
方口數	3 口		5 口		
位置數	2 位置		2 位置		3 位置
使用流體	空氣				
使用壓力範圍	0.2~0.8 MPa				0.3~0.8 MPa
使用壓力範圍 (LP)	0~0.8 MPa				
引導壓力範圍 (LP)	(0.34×P*+0.1)~0.5 MPa				
耐壓力	1 MPa				
有效斷面積	18 mm^2				16 mm^2
應答時間	30 ms				40 ms
周圍溫度	–5~+50°C (不凍結)				
定格電壓	AC110V, 220V (50/60)Hz, DC24V				
電力消耗	AC=4.8/4.4VA, 6/4.9VA, DC=2W				
電壓容許範圍	±10%				
絕緣等級	F 級				
重量	181 g	294 g	198 g	313 g	352 g

* P: 使用壓力

閥 / 訂購代號

MVSC — 220M — 4E2C — NC — □ — AC110 — L — LP — G

- 型號
- 本體寬度
- 無 : 直配管型
  M: 連座型
- **3**: 3 方向 (3 方口)
  4: 4 方向 (5 方口)
- **E1**: 單線圈
  E2: 雙線圈
- **C**: 中間位置關閉
  P: 中間位置通氣
  R: 中間位置排氣
  (僅適用 4E2)
- **NC**: 常閉型
  NO: 常開型
  (僅適用 **3E1**)
- **配管口徑代號**
  無 : Rc1/4
  6A: Rc1/8
  (僅適用 **4E*** 直配管型)
- **電壓種類**
  AC220V(50/60)Hz
  AC110V(50/60)Hz
  DC24V
- 無 : DIN 端子型
  L: DIN 端子附燈型
  E: 防爆型 (表 1)
  (**E** 為黑色線圈)
- 無 : 標準型
  LP: 外部引導型
- **配管口螺牙**
  無 : Rc 牙
  G: G 牙
  NPT: NPT 牙
  (僅適用直配管型)

表 1

防爆型規格

防爆等級	EEx m II T4
定格電壓	AC110V. 220V.(50/60)Hz. DC24V.
電力消耗	AC=4.4VA DC=5W
電壓容許範圍	±10%
絕緣等級	F 級
線長	3 m

連座 / 訂購代號

MVSC — 220M — 5M3 — G

- 型號
- 無 : 直配管型
  M: 連座型
- **連座**
  3B: 3 方口直配管型適用
  3M: 3 方口連座型適用
  5B: 5 方口直配管型適用
  5M: 5 方口連座型適用
- **連座數**
  1, 2, 3...
- **配管口螺牙**
  無 : Rc 牙
  G: G 牙
  NPT: NPT 牙