

空氣調理組合(過濾器)








規格

型號	MAF300	
配管口徑代號	8A	10A
配管口徑尺寸	1/4	3/8
使用流體	空氣	
使用壓力範圍 (*)	0.05~1 MPa	
耐壓力	1.5 MPa	
周圍溫度	-5~+60°C (不凍結)	
過濾精度	標準 : 5μm, 選用 : 40μm	
冷凝水儲留量	30 cm ³	
重量	300 g	

^{*} 壓力低於 0.05 MPa ,可自動排水。

訂購代號



流量特性圖

