




標準行程表

氣缸內徑	行程 (mm)
ø20,25,32,40	25,50,75,100,125,150,200,250,300

氣缸 / 訂購代號

MCMB - 11 - 20 - 50 - A - N - G



作動方式 / 桿端牙型

代號	記號	說明
1 1		複動外牙
1 3		引入單動外牙
1 5		押出單動外牙
2 1		雙軸複動外牙
2 7		雙軸可調行程外牙

尾蓋型式

代號	記號	說明
無		標準型
N		無尾型
E		山吊耳型


* 單動型承製時請洽業務人員。

* 特殊規格訂購請參 0-7 頁。

⚠️ 注意

適用 (A) 可調緩衝型

- 調節緩衝時，請將針閥鎖緊，再緩慢旋開到適當緩衝狀態 (轉動需在 2.5 圈內)。
- 過度鬆開針閥，會使緩衝失效，並減短氣缸壽命。



特點

- 免給油
採用含油合金，特殊軸承襯套，使活塞桿無需給油。
- 高品質，耐久佳
氣壓缸採用高級不銹鋼材質，更具耐磨、腐蝕性。
- 多樣化支架
多種固定式及非固定式支架，供客戶選擇。
- 全系列均附磁

規格

型號	MCMB				
氣缸內徑	20	25	32	40	
配管口徑尺寸	Rc1/8			Rc1/4	
使用流體	空氣				
最大使用壓力	1 MPa				
最小使用壓力	複動	0.05 MPa			
	單動	引入: 0.23 MPa, 押出: 0.18 MPa			
耐壓力	1.5 MPa				
給油	不需給油				
周圍溫度	-5~+60°C (不凍結)				
使用速度範圍	50~750 mm/sec				
最大容許動能 (焦耳) J	墊片緩衝	0.27	0.4	0.65	1.2
	可調緩衝	0.54	0.78	1.27	2.35
傳感器	RCM (規格請參 8-15 頁)				
傳感器束帶	BM20	BM25	BM32	BM40	

安裝配件

LB - MCMB - 20



安裝型式

	LB		SDB*
	CA		TA
	CB		TB
	FA		Y
	FB		I

* 僅適用尾蓋型式 "E" 型。