



特點

- **免給油**
採用含油合金，特殊軸承襯套，使活塞桿無需給油。
- **不旋轉**
活塞桿採用六角軸心，故不旋轉。
- **高品質，耐久佳**
氣壓缸採用高級不銹鋼材質，更具耐磨、腐蝕性。
- **多樣化支架**
多種固定式及非固定式支架，供客戶選擇。
- **全系列均附磁**

規格


型號	MCKMB				
氣缸內徑 (mm)	20	25	32	40	
配管口徑尺寸	Rc1/8			Rc1/4	
使用流體	空氣				
使用壓力範圍	0.05~0.7 MPa				
耐壓力	1 MPa				
給油	不需給油				
周圍溫度	-5~+60°C (不凍結)				
使用速度範圍	50~750 mm/sec				
最大容許動能 (焦耳) J	墊片緩衝	0.27	0.4	0.65	1.2
	可調緩衝	0.54	0.78	1.27	2.35
活塞桿不迴轉精度	±0.7°		±0.5°		
容許迴轉扭力 kgf-cm	2.0	2.5	2.5	4.5	
傳感器	RCM (規格請參 8-15 頁)				
傳感器束帶	BM20	BM25	BM32	BM40	

標準行程表

氣缸內徑	行程 (mm)
ø20,25,32,40	25,50,75,100,125,150,200,250,300

● 非標準行程亦可承製，請洽業務人員。

氣缸 / 訂購代號 * 特殊規格訂購請參 0-7 頁。




* 此氣缸充許一定之洩漏量。所有氣缸出貨前，皆已通過氣密測試標準。

⚠ 注意

適用 (A) 可調緩衝型

1. 調節緩衝時，請將針閥鎖緊，再緩慢旋開到適當緩衝狀態 (轉動需在 2.5 圈內)。
2. 過度鬆開針閥，會使緩衝失效，並減短氣缸壽命。



安裝配件 * 與 MCMB 系列共用配件

LB - MCMB - 20

安裝型式	型號	氣缸內徑
	LB	
	CA	
	CB	
	FA	
	FB	
	SDB*	
	TA	
	TB	
	Y	
	I	

* 僅適用 "E" 型。