

MCKQI2 系列

ISO 15552 標準 PROFILE 不旋轉氣壓缸 (無繫緊桿型)




標準行程表

氣缸內徑	行程 (mm)
ø32, 40	50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700

● 非標準行程亦可承製，請洽業務人員。

氣缸 / 訂購代號



作動方式 / 桿端牙型

代號	記號	說明
1 1		複動外牙

* 特殊規格訂購請參 0-7 頁。

* Rc、NPT 牙型亦可承製，請洽業務人員。

重量表

單位: kg

型號	基本重量	基本重量 (附磁)	每 25 mm
內徑			
ø32	0.550	0.556	0.067
ø40	0.823	0.829	0.086

特點

■ 不旋轉，免給油

活塞桿採用六角軸心，故不旋轉。採用含油合金，特殊軸承襯套，使活塞桿無需給油。

■ 高品質，耐久佳

氣壓缸管採用鋁合金材質，經過氧化鋁膜處理，更具耐磨，耐蝕性。

■ ISO 15552 標準規格

根據國際標準 ISO 15552 規格製作，屬無繫緊桿型，大多數零件可互相替換。

■ 埋入式傳感器

缸管四面均設計埋入式傳感器固定溝槽，可依實際使用需要變更傳感器安裝位置。

規格

型號	MCKQI2	
氣缸內徑 (mm)	32	40
使用流體	空氣	
使用壓力範圍	0.05~1 MPa	
耐壓力	1.5 MPa	
周圍溫度	-5~+60°C (不凍結)	
使用速度範圍	50~500 mm/sec	
活塞桿不迴轉精度	±0.5°	
容許迴轉扭力	2.5 kgf-cm	4.5 kgf-cm
傳感器	RCI (規格請參 8-14 頁)	

安裝配件 * 與 MCQV 系列共用配件



安裝型式	型號	說明
	LB	
	CA	
	CB	
	CDB	(另購 CB+ 插銷)
	FAC	
	FBC	
	TA	訂購型號為 MCQI2
	TB	
	TC	
	Y	參 1-46 頁 MCQV2 外觀尺寸
	I	
	YS	(Y+ 浮動彈簧 + 插銷)