






控制器選用表

電動缸控制器



型號	MECP	MECQ1	CK10	CM10	CM20
圖示					
適用步進馬達系列	SM	SM	SM	OBM	BM
脈波控制	單脈波 / 雙脈波	-	單脈波 / 雙脈波 / AB 正交脈波	單脈波 / 雙脈波	單脈波 / 雙脈波
I/O	輸入	4	12	-	5
	輸出	4	10	-	4
I/O 功能	-	1. 自定義 I/O 2. 可程式化運動控制 (Position Table)	1. 自定義 I/O 2. 可程式化運動控制 (Position Table)	-	1. 自定義 I/O 2. 可程式化運動控制 (參數編輯)
通訊控制	-	Plus-R / DLL 函式庫 (PC base)	Plus-R / DLL 函式庫 (PC base) / Modbus	-	Modbus
通訊介面	-	RS485	RS485	-	RS485
動作模式	定位控制 速度控制	定位控制 速度控制 轉矩控制	定位控制 速度控制 轉矩控制	定位控制 速度控制	定位控制 速度控制
輸入電壓	DC 24V		控制器 : DC 24V 馬達驅動 : DC 24V~48V	DC 24V	DC 24V~48V
尺寸 W×H×D (mm)	115.5×66×25.3	134×83×26.5	134×83.3×26.5	97×60×24	146×86.6×28.4