

# LN32H 系列

傳感器



## 訂購代號

LN32H — P — □

型號

無：出線型  
QD：端子型

### 接點型式

無：有接點  
N：無接點 NPN  
P：無接點 PNP

## 規格

型號	LN32H	LN32H-N	LN32H-P
配線方式	2 線式	3 線式	
開關邏輯	常開型	無接點，常開型	
接點型式	有接點	無接點 NPN	無接點 PNP
使用電壓範圍	5~240V DC/AC	10~30V DC	
最大開關電流	100mA max.	200mA max.	
接點容量 (*1)	10W max.	3W max.	
消耗電流	—	OFF:7mA(24V) ON:17mA(24V) max.	
內部電壓降	3.5V max.	2.0V max.	
指示燈亮顏色	紅燈		黃燈
電線	ø3.3, 2C, PVC	ø3.3, 3C, PVC	
使用溫度範圍	-10~+70°C (不凍結)		
保護構造等級	IEC 60529 IP67		
保護迴路 (*2)	1	3, 4	
電氣符號			

\*1. 不可超過接點容量 ( $P=V \times I$ )。


\*2. 1= 無 /2= 輸出短路保護 /3= 電源逆接保護 /4= 突波吸收保護。

\*3. 安全注意事項

## 適用氣缸型號


氣缸型號	固定方式圖示
MHCB-M	

## 外觀尺寸



## QD 接點接線圖

### • 2 線式



### • 3 線式

