

# M125R-WB 系列

附連接器電纜線 / M12 (母頭)



mindman




## 規格

型號	M125R-WB
插孔型式	
接點數量	5
額定電壓	125V DC/AC
額定電流	3A
端子材質	銅鍍金
接頭外觀材質	PVC
接頭外觀顏色	灰色
電線外徑 & 材質	ø5.5, PVC
電線顏色	灰色
使用溫度範圍	-20°C~+60°C (不凍結)
導線規格	0.25mm <sup>2</sup> / 24AWG
接頭保護構造等級	IP 67

## 訂購代號

**M125R - WB - PVC - 2M**



## 外觀尺寸

