

# M83C-M 系列


連接器 / M8 (公頭)



## 規格

型號	M83C-M
插孔型式	
接點數量	3
額定電壓	60V DC/AC
額定電流	5A
使用溫度範圍	-40°C~+105°C (不凍結)
保護構造等級	IP 67
適合電線芯徑	20~26AWG
適合電纜外徑	ø4.5 mm ~ ø6.5 mm
外殼材質	尼龍

## 訂購代號



## 外觀尺寸

