

MA-10** 系列 遠程模組

輸出入模組



特點

- RS-485 通訊介面。
- 支援 Modbus RTU / ASCII。
- LED 輸出入狀態指示燈。
- 5000VDC 隔離電壓保護。
- 雙看門狗計時器。
- 抗雷擊保護。
- 免費應用軟體 Mindman Utility。

訂購代號

MA - 1055S

型號

- MA-1057
- MA-1058
- MA-1068
- MA-1069
- MA-1051
- MA-1055
- MA-1055S
- MA-1060

規格

型號	MA-1057	MA-1058	MA-1068	MA-1069	MA-1051	MA-1055	MA-1055S	MA-1060
輸出迴路	12	12	8	8	—	8	8	4
輸入迴路	—				16	8	8	8
消耗功率	24VDC 約 0.96W	24VDC 約 0.96W	24VDC 約 1.68W	24VDC 約 2.88W	24VDC 約 1.66W	24VDC 約 1.28W	24VDC 約 1.28W	24VDC 約 2.26W
操作電壓	10 ~ 30VDC							
輸出模式	Source	Sink	Signal Relay	Power Relay	—	Sink	Source	Power Relay
輸入模式	—				Isolated Digital			
輸出功率 (最大)	10 ~ 35 VDC/1A	40VDC /200mA	120VAC /0.5A 30V/1A	250VAC /5A 30VDC/5A	—	40VDC /200mA	10 ~ 35 VDC/1A	250VAC /5A 30VDC/5A
輸入位準	—				位準 0: +1 V max. 位準 1: +3.5 ~ 30 V			
操作溫度	-20~+75°C (不凍結)							
隔離電壓	5000 VDC							
狀態指示燈	有							
Modbus 支援種類	Modbus RTU + Modbus ASCII							
看門狗計時器	系統及通訊介面							
尺寸 (L×W×H)	120 × 77 × 40 mm (含支架)							

軟體



Mindman editor

- 支援型號：MA 系列分散式自動化控制器
- 支援作業系統：Window98 / ME / 2000 / XP / Vista / Window 7



Mindman utility

- 支援型號：MA 系列分散式自動化控制器 / MA 系列輸出入模組
- 支援作業系統：Window98 / ME / 2000 / XP / Vista / Window 7



MA-152*U driver / AMB128 driver

- 支援型號：MA-152* 系列通訊轉換器 / MA 系列記憶卡
- 支援作業系統：Window98 / ME / 2000 / XP / Vista (32/64 bit) / Window 7(32/64 bit) / WinCE / Linux / Mac



MA-1571U driver


- 支援型號：MA-157* 系列通訊轉換器
- 支援作業系統：Window98 / ME / 2000 / XP / Vista (32/64 bit) / Window 7(32/64 bit) / WinCE / Linux / Mac / Window Server 2008 R2 / Android

配件

適用型號

ADP090401


- 通訊轉接板



MA-1188*, MA-1189*
MA-1520, MA-1521,
MA-10**,
MA-3016

USB1800


- 通訊轉換器 USB 通訊線



MA-1520U, MA-1521U,
MA-1571U

AMB128


- 控制器記憶卡匣



MA-1188*, MA-1189*

DSCAB

- 控制器 RS-232 通訊線



MA-1188*, MA-1189*
MA-1520, MA-1521,
MA-10**,
MA-3016