

MA-3016 系列 無線遙控模組

輸出入模組



特點

- 晶體控制頻率。
- 低電源指示燈。
- 高達 100 公尺的遙控範圍。
- 支援 Modbus RTU / ASCII。
- 免費的 PC 應用軟體 Mindman Utility。
- 簡易的邏輯閘編輯功能。
- LED 輸出指示燈。
- 雙看門狗計時器。

訂購代號

MA — 3016 U

型號

無：VHF
U：UHF

規格

型號	MA-3016 / MA-3016U
接收器輸出模式	Sink (40VDC / 200mA / 3000VDC 隔離)
接收器通訊模式	RS-485
接收器工作電壓	10 ~ 30 VDC
接收器工作速率	1200~115200 bps
接收器 LED 輸出指示燈	有
發射器輸入電源	2 個 AA 電池
操作溫度	-20~+75°C (不凍結)
工作距離範圍	100 公尺 (max.)
看門狗計時器	系統及通訊介面
邏輯閘功能方塊種類	11
邏輯閘功能方塊數量	128
尺寸 (L×W×H)	200×77×40 mm (接收器), 120×55×25 mm (發射器)
重量	142 g (接收器), 155 g (發射器)

軟體



Mindman editor

- 支援型號：MA 系列分散式自動化控制器
- 支援作業系統：Window98 / ME / 2000 / XP / Vista / Window 7



Mindman utility

- 支援型號：MA 系列分散式自動化控制器 / MA 系列輸出入模組
- 支援作業系統：Window98 / ME / 2000 / XP / Vista / Window 7



MA-152*U driver / AMB128 driver

- 支援型號：MA-152* 系列通訊轉換器 / MA 系列記憶卡
- 支援作業系統：Window98 / ME / 2000 / XP / Vista (32/64 bit) / Window 7(32/64 bit) / WinCE / Linux / Mac



MA-1571U driver


- 支援型號：MA-157* 系列通訊轉換器
- 支援作業系統：Window98 / ME / 2000 / XP / Vista (32/64 bit) / Window 7(32/64 bit) / WinCE / Linux / Mac / Window Server 2008 R2 / Android

配件

適用型號

ADP090401


- 通訊轉接板



MA-1188*, MA-1189*
MA-1520, MA-1521,
MA-10**,
MA-3016

USB1800


- 通訊轉換器 USB 通訊線



MA-1520U, MA-1521U,
MA-1571U

AMB128


- 控制器記憶卡匣



MA-1188*, MA-1189*

DSCAB

- 控制器 RS-232 通訊線



MA-1188*, MA-1189*
MA-1520, MA-1521,
MA-10**,
MA-3016