


MACP310 系列 不銹鋼 # 316 材質


空氣調理組合(三點組合)



mindman



符號：



規格：

型號	MACP310	
組件	MAFR310, MAL310	
配管口徑代號	8A	10A
配管口徑尺寸	1/4	3/8
使用流體	空氣	
使用壓力範圍	0.05~1 MPa	
耐壓力	1.5 MPa	
設定壓力範圍	0.05~0.85 MPa	
周圍溫度	-5~+60℃ (不凍結)	
過濾精度	標準：40 μm 選用：5 μm, 20 μm	
油杯貯油容量	140 c.c	
油滴下最小空氣流量	30 l/min	40 l/min
建議潤滑用油	輪機油 ISO-VG32	
附屬配件	壓力錶，支架	
重量	1700 g	

訂購代號：

MACP310 - 8A - D - □ - □

型號

配管口徑代號

8A：1/4
10A：3/8

D：自動排水閥




過濾精度

無：40 μm
5u：5 μm
20u：20 μm

配管口螺牙

無：Rc牙
G：G牙
NPT：NPT牙

※ 壓力低於 0.05 MPa，可自動排水。



mindman