

MACP403 系列

空氣調理組合（三點組合）



選用表



過濾單元



使用手冊



注意事項
(安裝前閱讀)




選用配件：MP41



選用配件：MLF400

符號



規格

型號	MACP403		
組件	MAFR403, MAL403		
配管口徑代號	8A	10A	15A
配管口徑尺寸	1/4	3/8	1/2
使用流體	空氣		
使用壓力範圍 (*)	0.05~1 MPa		
耐壓力	1.5 MPa		
設定壓力範圍	0.1~0.85 MPa		
周圍溫度	-5~+60°C (不凍結)		
過濾精度	標準：40μm, 選用：5μm		
油杯貯油容量	200c.c		
油滴下最小空氣流量	30 ℓ/min	65 ℓ/min	80 ℓ/min
建議潤滑油	輪機油 ISO-VG32		
附屬配件	壓力錶 (PG-20), L 型支架		
重量	1100 g		

* 壓力低於 0.05 MPa，可自動排水。

* 選用自動排水閥 (FMRF300)，使用壓力範圍 0.15~1 MPa。

訂購代號

MACP403 - 8A - NC□□P□ - E1 - □ - T8 - HR - □

型號

配管口徑代號

8A: 1/4
10A: 3/8
15A: 1/2

數位壓力傳感器

無：不附
E1: MP41P-022
E5: MP41P-042

過濾精度

無：40μm
5u: 5μm

分支口徑代號

無	不附
T 型 連接塊	T8: 1/4 T10: 3/8 T15: 1/2
逆止閥	K8: 1/4 K10: 3/8

配管口螺牙

無：Rc 牙
G: G 牙
NPT: NPT 牙

截止閥

無：不附
HR: MVHR-400-3H
1: MVHR-400S-3H-AC110
1L: MVHR-400S-3H-AC110-L
1E: MVHR-400S-3H-AC110-E
2: MVHR-400S-3H-AC220
2L: MVHR-400S-3H-AC220-L
2E: MVHR-400S-3H-AC220-E
4: MVHR-400S-3H-DC24
4L: MVHR-400S-3H-DC24-L
4E: MVHR-400S-3H-DC24-E

杯體材質	壓力錶	排水閥	液位開關 (適用 MAL403)	壓力傳感器	流動方向
無：PC 內杯 N: 尼龍內杯	無：壓力錶 (PG-20) C: 外接壓力錶 (PG-40) + 連座 (A-MAR302) A: 壓力錶連座 (A-MAR302)	無：半自動排水 D: 自動排水閥 (FMRF300)	無：不附 F: 附 (MLF400)	無：不附 P: 壓力傳感器 (MPS 系列)	無：左 → 右 R: 右 → 左




* 選用 (C) 外接壓力錶或 (A) 壓力錶連座時，不得與 (E*) 數位壓力傳感器 MP41 同時選用。

* MAL 系列進口側分支時，為防止潤滑油逆流，需使用 (K*) 逆止閥。

* 400: 手動型；400S: 電控型。


* MVHR 規格

流量特性圖




MACP403 外觀尺寸

空氣調理組合 (三點組合)



MACP403-K*


選用配件：逆止閥



* IN、OUT 側，通孔未加工螺牙。



MACP403-D

選用配件：自動排水閥



MACP403-T*


選用配件：T 型連接塊



代號規格	P
T8	1/4
T10	3/8
T15	1/2

MACP403-P

選用配件：MPS 壓力傳感器



MACP403-HR 搭配截止閥

空氣調理組合 (三點組合)



MACP403-HR

搭配截止閥 (MVHR-400)

MACP403-1¹/₂"/4¹/₂"

搭配截止閥 (MVHR-400S)

選用配件

