


MAD401H 系列

自動排水器



符號



特點

- 最大使用壓力可達 1.3 MPa

規格

型號	MAD401H
配管口徑代號	15A
配管口徑尺寸	1/2
使用流體	空氣
使用壓力範圍 (*)	0.1~1.3 MPa
耐壓力	2.0 MPa
周圍溫度	-5~+60°C (不凍結)
重量	519 g

* 壓力低於 0.05 MPa，可自動排水。

訂購代號

MAD401H - 15A - □ - □

型號 配管口徑代號 外觀配色 配管口螺牙

15A: 1/2 無: 黑 & 銀 無: Rc 牙 無: Rc 牙
W: 灰 & 白 G: G 牙 NPT: NPT 牙

