


MAF401 A / D / M 系列


空氣調理組合 (精密過濾器)




符號



A: 5µm



D: 0.3µm



M: 0.01µm

- MAF401A 可濾除 5 微米以上的固體顆粒
- MAF401D 可濾除 0.3 微米以上的固體顆粒及油霧
- MAF401M 可濾除 0.01 微米以上的固體顆粒及油霧

規格

| 型號 | MAF401A/D/M | | |
|------------|-----------------------|-----|-----|
| 配管口徑代號 | 8A | 10A | 15A |
| 配管口徑尺寸 | 1/4 | 3/8 | 1/2 |
| 使用流體 | 空氣 | | |
| 使用壓力範圍 (*) | 0.05~1.5 MPa | | |
| 耐壓力 | 2 MPa | | |
| 周圍溫度 | -5~+60°C (不凍結) | | |
| 過濾精度 | 5 µm, 0.3 µm, 0.01 µm | | |
| 冷凝水儲留量 | 70 cm ³ | | |
| 重量 | 480 g | | |

訂購代號

MAF401D-8A-□-D□-□-□

型號

配管口徑代號

8A: 1/4
10A: 3/8
15A: 1/2

過濾精度

A: 5 µm
D: 0.3 µm
M: 0.01 µm

外觀配色

無: 黑 & 銀
W: 灰 & 白

無: 半自動排水
D: 自動排水閥
(FMRF300)

流動方向

無: 左→右
R: 右→左

無: 不附支架
B: C 型支架

配管口螺牙

無: Rc 牙
G: G 牙
NPT: NPT 牙

選用配件

C 型支架

