

# MAFR310 系列 不銹鋼 # 316 材質


空氣調理組合(過濾調壓器)



mindman



符號：



規格：

| 型號     | MAFR310              |     |
|--------|----------------------|-----|
| 配管口徑代號 | 8A                   | 10A |
| 配管口徑尺寸 | 1/4                  | 3/8 |
| 使用流體   | 空氣                   |     |
| 使用壓力範圍 | 0.05~1 MPa           |     |
| 耐壓力    | 1.5 MPa              |     |
| 設定壓力範圍 | 0.05~0.85 MPa        |     |
| 周圍溫度   | -5~+60℃ (不凍結)        |     |
| 過濾精度   | 標準：40 μm 選用：5, 20 μm |     |
| 附屬配件   | 壓力錶，支架               |     |
| 重量     | 1680 g               |     |

※ 壓力低於 0.05 MPa，可自動排水。

訂購代號：

MAFR310 - 10A - D - □ - □

型號

配管口徑代號

8A：1/4  
10A：3/8




過濾精度

無：40 μm  
5u：5 μm  
20u：20 μm

配管口螺牙

無：Rc牙  
G：G牙  
NPT：NPT牙

D：自動排水閥



mindman