


# MAFR400 系列

空氣調理組合 (過濾調壓器)



## 符號




## 規格

型號	MAFR400		
配管口徑代號	8A	10A	15A
配管口徑尺寸	1/4	3/8	1/2
使用流體	空氣		
使用壓力範圍 (*)	0.05~1 MPa		
耐壓力	1.5 MPa		
設定壓力範圍	0.05~0.85 MPa		
周圍溫度	-5~+60°C (不凍結)		
過濾精度	標準: 40μm, 選用: 5μm		
冷凝水儲留量	100 cm <sup>3</sup>		
附屬配件	壓力錶 (PG-50), 支架		
重量	1350 g		

\* 壓力低於 0.05 MPa, 可自動排水。

\* 選用自動排水閥 (FMRF300), 使用壓力範圍 0.15~1 MPa。


## 訂購代號



## 流量特性圖


8A

一次側壓力 0.7 MPa



10A

一次側壓力 0.7 MPa



15A

一次側壓力 0.7 MPa

