

# MAFR410 系列 不銹鋼 # 316 材質


空氣調理組合(過濾調壓器)



## 規格：

型號	MAFR410		
配管口徑代號	10A	15A	20A
配管口徑尺寸	3/8	1/2	3/4
使用流體	空氣		
使用壓力範圍	0.05~1 MPa		
耐壓力	1.5 MPa		
設定壓力範圍	0.05~0.85 MPa		
周圍溫度	-5~+60℃ (不凍結)		
過濾精度	標準：40 μm 選購：5, 20 μm		
附屬配件	壓力錶，支架		
重量	2920 g		

## 符號：



## 訂購代號：

MAFR410 - 15A - D - □ - □

型號

配管口徑代號  
 10A : 3/8  
 15A : 1/2  
 20A : 3/4


D

自動排水閥 過濾精度  
 無 : 40 μm  
 5u : 5 μm  
 20u : 20 μm

配管口螺牙  
 無 : Rc牙  
 G : G牙  
 NPT : NPT牙

## 流量特性圖：

15A 一次側壓力 0.7 MPa



20A 一次側壓力 0.7 MPa

