


MAL501 系列

空氣調理組合 (潤滑器)



符號



規格

型號	MAL501	
配管口徑代號	20A	25A
配管口徑尺寸	3/4	1
使用流體	空氣	
使用壓力範圍	PC, 尼龍杯: 0.05~1 MPa	
	金屬杯: 0.05~1.5 MPa	
耐壓力	PC, 尼龍杯: 1.5 MPa	
	金屬杯: 2 MPa	
周圍溫度	-5~+60°C (不凍結)	
油杯貯油容量	200 c.c	
油滴下最小空氣流量	25 l/min	33 l/min
建議使用潤滑油	輪機油 ISO-VG32	
重量	PC, 尼龍杯: 1260 g	
	金屬杯: 1380 g	

訂購代號

MAL501 - 20A - □□ - B - □

型號

配管口徑代號

20A: 3/4
25A: 1

流動方向

無: 左→右
R: 右→左





無: 不附支架
B: L型支架

配管口螺牙


無: Rc 牙
G: G 牙
NPT: NPT 牙

杯體材質

無: PC 內杯
M: 金屬杯
N: 尼龍內杯



選用配件



流量特性圖

