

# MAL510 系列 不銹鋼 # 316 材質


空氣調理組合(潤滑器)



Mindman



符號:



規格:

型號	MAL510	
配管口徑代號	20A	25A
配管口徑尺寸	3/4	1
使用流體	空氣	
最高使用壓力	1 MPa	
耐壓力	1.5 MPa	
周圍溫度	-5~+60°C (不凍結)	
油杯貯油容量	340 c.c	
油滴下最小空氣流量	190 l/min	
建議潤滑用油	輪機油 ISO-VG32	
重量	3350 g	

訂購代號:

MAL510 - 20A - □




型號

配管口徑代號

20A : 3/4  
25A : 1

配管口螺牙

無 : Rc牙  
G : G牙  
NPT : NPT牙



Mindman