

MATFR401 系列

空氣調理組合 (精密過濾調壓器)



選用表



精密過濾器
選用表



使用手冊



注意事項
(安裝前閱讀)




規格

型號	MATFR401		
配管口徑代號	8A	10A	15A
配管口徑尺寸	1/4	3/8	1/2
使用流體	空氣		
使用壓力範圍 (*)	0.05~1.5 MPa		
耐壓力	2 MPa		
設定壓力範圍	標準型: 0.1~0.85 MPa		
	高壓型: 0.1~1.5 MPa		
周圍溫度	-5~+60°C (不凍結)		
過濾精度	5 μm+0.3 μm+0.01 μm		
附屬配件	壓力錶 (PG-20), L 型支架		
重量	2106 g		


* 壓力低於 0.05 MPa, 可自動排水。

* 選用自動排水閥 (FMRF300), 使用壓力範圍 0.15~1 MPa。


符號



訂購代號



選用配件




型式	壓力錶	排水閥	流動方向
無: 標準型	無: 壓力錶 (PG-20) C: 外接壓力錶 (PG-40) + 連座 (A-MAR401) A: 壓力錶連座 (A-MAR401)	無: 半自動排水 D: 自動排水閥 (FMRF300)	無: 左 → 右 R: 右 → 左
H: 高壓型	C: 外接壓力錶 (PG-40) + 連座 (A-MAR401) A: 壓力錶連座 (A-MAR401)	無: 半自動排水	

* 選用 (C) 外接壓力錶或 (A) 壓力錶連座時, 不得與 (E*) 數位壓力傳感器 MP41 同時選用。

* 選用 (W) 規格時, 壓力錶連座搭配 (A-MAR302)。

MATFR401

L 型支架



MATFR401-B

選用配件: C 型支架

