


# MEQYC-65L 系列

電動缸－螺桿驅動 (附馬達)



Mindman




## 規格：

型號	MEQYC-65L			
位置重複精度 (mm)	±0.01			
螺桿導程 (mm)	5	10	20	
最高速度 (mm/s) ※1	250	500	1000	
最大可搬重量 (kg)	水平使用	110	88	40
	垂直使用	30	20	10
定格推力 (N)	791	395	197	
標準行程 (mm) ※2	50~500 / 50 間隔			
馬達尺寸 (mm)	□ 56			
滾珠螺桿規格 (mm)	C7 φ 16			
防止迴轉精度 (θ) ※3	±0.05°			

※1. 行程超過 300 時，會產生螺桿偏擺，此時請將速度調降。

※2. 此處最高速度為軟體移動速度設定為 100% 時。

※3. 固定板的防止迴轉精度



## 電動缸 / 訂購代號：

<b>MEQYC-65L</b>		<b>L05</b>	<b>100</b>	<b>M</b>	<b>TC100</b>	<b>03</b>	<b>A0001</b>		
型號		規格					特殊樣式		
螺桿廠牌		螺桿導程		行程	馬達位置	對應控制器	線長		
L	標準台製	05	5 mm	50~500 mm 50 mm 間隔	M	TC100 ※ 規格請參 4-126 頁。	01	1m	
		10	10 mm		BM		馬達下折	03	3m
		20	20 mm		BR		馬達右折	05	5m
					BL	馬達左折	10	10m	

※ 標配為 3m


## 控制器 / 訂購代號：

<b>TC100</b>		<b>03</b>
控制器		線長
TC100		—
		不附線
	01	1m
	03	3m
	05	5m
	10	10m


※ 標配為 3m

## 速度-荷重曲線表：

水平使用



垂直使用



# MEQYC-65L 外觀尺寸



電動缸—螺桿驅動 (附馬達)






## M

馬達直結

AA 視圖



B 視圖





單位:mm

行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500
L	377.5	427.5	477.5	527.5	577.5	627.5	677.5	727.5	777.5	827.5
L1	348.5	398.5	448.5	498.5	548.5	598.5	648.5	698.5	748.5	798.5
KG	5.5	5.76	6.02	6.28	6.53	6.79	7.05	7.31	7.57	7.82





## BM

馬達下折

AA 視圖



B 視圖



單位:mm

行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500
L	270.5	320.5	370.5	420.5	470.5	520.5	570.5	620.5	470.5	720.5
L1	241	291	341	391	441	491	541	591	641	691
KG	6	6.26	6.52	6.78	7.03	7.29	7.55	7.81	8.07	8.32

# MEQYC-65L 外觀尺寸



電動缸—螺桿驅動 (附馬達)







**BR**

馬達右折

AA 視圖



B 視圖





單位:mm

行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500
L	270.5	320.5	370.5	420.5	470.5	520.5	570.5	620.5	470.5	720.5
L1	241	291	341	391	441	491	541	591	641	691
KG	6	6.26	6.52	6.78	7.03	7.29	7.55	7.81	8.07	8.32




**BL**

馬達左折

AA 視圖



B 視圖



單位:mm

行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500
L	270.5	320.5	370.5	420.5	470.5	520.5	570.5	620.5	470.5	720.5
L1	241	291	341	391	441	491	541	591	641	691
KG	6	6.26	6.52	6.78	7.03	7.29	7.55	7.81	8.07	8.32