

MNS* 系列

不銹鋼接頭



特點


採用不銹鋼 #SUS304 (#SUS316 選用) 材質，具有很高的耐腐蝕性，此系列適用化工、密閉的特殊環境 (醫療、半導體、食品等 ...)。

規格

型號	MNS*
使用流體	空氣、水
最大壓力範圍	配合搭配管材
工作真空	-29.8in.Hg (-100 kPa)
工作溫度範圍	配合搭配管材

訂購代號

MNSC 0425 - 01 - S



1. 型號

2. 管材直徑 (外徑 O.D. / 內徑 I.D.) mm

代碼	0420	0425	0640	0860	1080	1290	1210
外徑	ø4	ø4	ø6	ø8	ø10	ø12	ø12
內徑	ø2	ø2.5	ø4	ø6	ø8	ø9	ø10

代碼	1/4	5/16	3/8	1/2
外徑	ø6.35	ø7.94	ø9.53	ø12.7
內徑	ø4.57	ø6	ø6.99	ø9.56

3. 牙徑 (管用錐型牙)

代碼	01	02	03	04
R	R1/8	R1/4	R3/8	R1/2
Rc	Rc1/8	Rc1/4	Rc3/8	Rc1/2

4. 材質

代碼	-	S
材質	SUS304	SUS316

MNSC	MNSL
直型	彎頭型
型式 MNSC øD-R	型式 MNSL øD-R
MNSC0420-01	MNSL0420-01
MNSC0420-02	MNSL0420-02
MNSC0425-01	MNSL0425-01
MNSC0425-02	MNSL0425-02
MNSC0640-01	MNSL0640-01
MNSC0640-02	MNSL0640-02
MNSC0640-03	MNSL0640-03
MNSC0860-01	MNSL0860-01
MNSC0860-02	MNSL0860-02
MNSC1080-02	MNSL1080-02
MNSC1080-03	MNSL1080-03
MNSC1080-04	MNSL1080-04
MNSC1290-02	MNSL1290-02
MNSC1290-03	MNSL1290-03
MNSC1290-04	MNSL1290-04
MNSC1210-02	MNSL1210-02
MNSC1210-03	MNSL1210-03
MNSC1210-04	MNSL1210-04
MNSC1/4-01	MNSL1/4-01
MNSC1/4-02	MNSL1/4-02
MNSC1/4-03	MNSL1/4-03
MNSC5/16-01	MNSL5/16-01
MNSC5/16-02	MNSL5/16-02
MNSC5/16-03	MNSL5/16-03
MNSC3/8-02	MNSL3/8-02
MNSC3/8-03	MNSL3/8-03
MNSC3/8-04	MNSL3/8-04
MNSC1/2-02	MNSL1/2-02
MNSC1/2-03	MNSL1/2-03
MNSC1/2-04	MNSL1/2-04

MNSU	MNSV	MNSE
聯管直型	聯管彎型	聯管 T 型
型式 MNSU øD	型式 MNSV øD	型式 MNSE øD
MNSU0420	MNSV0420	MNSE0420
MNSU0425	MNSV0425	MNSE0425
MNSU0640	MNSV0640	MNSE0640
MNSU0860	MNSV0860	MNSE0860
MNSU1080	MNSV1080	MNSE1080
MNSU1290	MNSV1290	MNSE1290
MNSU1/4	MNSV1/4	MNSE1/4
MNSU5/16	MNSV5/16	MNSE5/16
MNSU3/8	MNSV3/8	MNSE3/8
MNSU1/2	MNSV1/2	MNSE1/2